

MC501CD R9 板

幅 mm×長さ mm	600×1200
厚さ mm	質量 (kg/ 枚)
10	8.6
12	10.3
15	12.9
20	17.1
25	21.4

寸法公差表 ■ (単位: mm)

MC501CD R9 板

厚さ	公差
10 ~ 20	0 ~ +1.5
25	0 ~ +2.0
幅	公差
600	0 ~ +15.0
長さ	公差
1200	0 ~ +20.0

MC501CD R9 丸棒

長さ mm	200
外径 mm	質量 (kg/ 本)
60	0.7
70	0.9
80	1.2
90	1.5
100	1.9
110	2.3
120	2.7
130	3.2
140	3.7
150	4.2

寸法公差表 ● (単位: mm)

MC501CD R9 丸棒

外径	公差
60 ~ 140	+0.1 ~ +4.0
150	+0.1 ~ +5.0
長さ	公差
200	+1.0 ~ +15.0

MC500AS R11 板

幅 mm×長さ mm	600×1200
厚さ mm	質量 (kg/ 枚)
10	8.3
12	9.9
15	12.4
20	16.5
25	20.7
30	24.9
35	28.9
40	33.1
45	37.3
50	41.4

寸法公差表 ■ (単位: mm)

MC500AS R11 板

厚さ	公差
10 ~ 20	0 ~ +1.5
25 ~ 45	0 ~ +2.0
50	0 ~ +3.5
幅	公差
600	0 ~ +15.0
長さ	公差
1200	0 ~ +20.0

MC500AS R11 丸棒

長さ mm	200	500
外径 mm	質量 (kg/ 本)	質量 (kg/ 本)
20	---	0.2
25	---	0.3
30	---	0.4
35	---	0.6
40	---	0.7
45	---	0.9
50	---	1.1
60	0.7	
70	0.9	
80	1.2	
90	1.5	
100	1.8	
110	2.2	
120	2.6	
130	3.1	
140	3.5	
150	4.1	

寸法公差表 ● (単位: mm)

MC500AS R11 丸棒

外径	公差
20 ~ 35	+0.1 ~ +1.0
40 ~ 50	+0.1 ~ +3.0
60 ~ 140	+0.1 ~ +4.0
150	+0.1 ~ +5.0
長さ	公差
200, 500	+1.0 ~ +15.0

*質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。

*黒色 (太字) 数値: 在庫品 青色 (斜体) 数値: 受注生産品