

エンドミル選定表掲載 P24
End Mill Selection Chart

HG GCNV2T

HGコーティング超硬NewVictory2枚刃
HG-Coating 2-Flutes Carbide New Victory



Shrink Fit
焼きばめ



外径1~1.5

外径2~6

外径8~12



- ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃です。
- 切屑の排出性に優れています。
- It has sharp corner edge 2-Flutes end mills.
- Excellent for cutting resistance.

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels Tool Steels	プリハードン鋼 Pre-hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	鋳鉄 Cast Iron	調質鋼 Hardened Steels			アルミ合金 Aluminium Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
						(40HRC)	(50HRC)	(60HRC)		
						◎	◎	○		
◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	

VAN:2HGGCNV・外径

単位:mm
Unit:mm

外径 Diameter	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	在庫 Stock
1	3	45	4	
1.5	4	45	4	
2	6	45	4	
2.5	7	45	4	
3	8	45	6	
4	11	45	6	
5	13	50	6	
6	15	50	6	
8	16	55	8	
10	20	65	10	
12	24	75	12	

●…標準在庫品
Standard stock.

□…特定代理店在庫品
当社までお問い合わせください。
Stocked by specified distributor.
Please contact SANKO MFG.

ご注文の際は、HG GCNV2T ○ とご指定ください。