

SPEED TIGER

2枚刃 全長別ボール

SSB~
ULBTL


スチール
難削材対応

適応加工内容

中~仕上げ

Z加工	溝加工	側面加工	マルチ加工
Z≤0.2d	ap≤0.3d	ap≤1.5d ae≤0.2d	ap≤0.3d ≤2°

適応被削材	低炭素鋼 SS材	<HRC 30 S45C	<HRC 45 合金鋼	<HRC 50 調質鋼	<HRC 55 焼入れ鋼	<HRC 60	<HRC 65	ステンレス SUS304	鋳鉄 FCD	インコネル	チタン 合金	アルミ 合金	グラファイト 複合材
-------	-------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------	------------	-----------------	-----------	-------	-----------	-----------	---------------



全長	型番	刃径 d 0~-0.02	R ±0.01	刃長 l 0~+0.5	全長 L ±0.5	シャック径 D h6	ユーザー様価格	
50	P-SSB 0102 T	1.0	R 0.5	2	50	3	¥ 1,520	
	P-SSB 0202 T	2.0	R 1.0	4				
	P-SSB 0302 T ●	3.0	R 1.5	6		4		
	P-MSB 0302 T ●							
	P-MSB 0402 T	4.0	R 2.0	8				
	P-SB 0502 T	5.0	R 2.5	10		6		¥ 2,000
	P-SB 0602 T	6.0	R 3.0	12				

全長	型番	刃径 d 0~-0.02	R ±0.01	刃長 l 0~+0.5	全長 L ±0.5	シャック径 D h6	ユーザー様価格
100	MLB 0602 T	6.0	R 3.0	12	100	6	¥ 3,030
	MLB 0802 T	8.0	R 4.0	16		8	¥ 4,800
	MLB 1002 T	10.0	R 5.0	20		10	¥ 6,300
	MLB 1202 T	12.0	R 6.0	24		12	¥ 8,310
	P-SB 1602 T	16.0	R 8.0	32		16	¥ 15,400
	P-SB 2002 T	20.0	R 10.0	40		20	¥ 26,300

全長	型番	刃径 d 0~-0.02	R ±0.01	刃長 l 0~+0.5	全長 L ±0.5	シャック径 D h6	ユーザー様価格
150	LLB 0602 T	6.0	R 3.0	12	150	6	¥ 4,830
	LLB 0802 T	8.0	R 4.0	16		8	¥ 6,600
	LLB 1002 T	10.0	R 5.0	20		10	¥ 7,970
	LLB 1202 T	12.0	R 6.0	24		12	¥ 9,440
	LLB 1602 T	16.0	R 8.0	32		16	¥ 19,100

全長	型番	刃径 d 0~-0.02	R ±0.01	刃長 l 0~+0.5	全長 L ±0.5	シャック径 D h6	ユーザー様価格
200	XLB 1002 T	10.0	R 5.0	20	200	10	¥ 10,500
	XLB 1202 T	12.0	R 6.0	24		12	¥ 14,340
	XLB 1602 T	16.0	R 8.0	32		16	¥ 25,500
	ULBTL 2002	20.0	R 10.0	40		20	¥ 55,000
	ULBTL 2502	25.0	R 12.5	45		25	¥ 76,500

- ・ ●印はシャック径ちがいです。
- ・ 全長 200、刃径φ 20、φ 25 タイプ ULBTL は、高級 400Nano 素材とナノ AITiN (nBS) コートとなります。
- ・ P- タイプは P- なしタイプと同寸法・同価格で性能向上した製品で、P- なしタイプの在庫がなくなり次第 P- タイプが標準在庫となります。
- ・ P-SB タイプは防振タイプとなります。
- ・ P-SB 0602 T は P18 にも記載されております。

特長	<ul style="list-style-type: none"> ・ 潤滑性の高いAITiNコートと35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。 ・ 使用用途により全長別にサイズがあり使用方法と価格のバランスが最適です。
----	---

関連	ページ	品名	比較
関連	P18	2枚刃防振ボール	低価格でありながら防振タイプで、高速・大きな切り込みに対応します。
	P19	2枚刃SIコートボール	低価格ながらSIコートで高硬度材に対応します。
	P35	2枚刃サンダーボール	切れ味重視で軟質材に対応します。

アイコンの内容はP49/50をご参照下さい。切削条件は弊社ホームページをご参照下さい。