

エンドミル選定表掲載 P24
End Mill Selection Chart

SA コーティング
SA-Coating

P132

GCB E

Super
MGC
極超微粒子超硬


R
0
-0.03

30°

Shrink
Fit
焼きばめ

超硬2枚刃ボール

2-Flutes Carbide Ball Nose



- 生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
- Covering from carbon steel to hardened steel.

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・ Tool Steels	プリハードン鋼 Pre-hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	鋳鉄 Cast Iron	調質鋼 Hardened Steels			アルミ合金 Aluminium Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
						(40HRC)	(50HRC)	(60HRC)		
	○	○	○	○	○	○	○		○	

VAN:GCB・R

単位:mm
Unit:mm

R Radius	外径 Diameter	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	在庫 Stock	
0.3	0.6	0.9	50	3	<input type="checkbox"/>	
0.5	1	2.5	50	4	<input type="checkbox"/>	
0.75	1.5	3	50	4	<input type="checkbox"/>	
1	2	4	60	6	<input type="checkbox"/>	
1.5	3	6	70	6	<input type="checkbox"/>	
2	4	8	70	6	<input type="checkbox"/>	
2.5	5	10	80	6	<input type="checkbox"/>	
3	6	12	80	6	<input type="checkbox"/>	
3.5	7	15	90	8	<input type="checkbox"/>	
4	8	15	90	8	<input type="checkbox"/>	
4.5	9	20	100	10	<input type="checkbox"/>	
5	10	20	100	10	<input type="checkbox"/>	
5.5	11	25	110	12	<input type="checkbox"/>	
6	12	25	110	12	<input type="checkbox"/>	
7	14	30	130	16	<input type="checkbox"/>	
8	16	35	140	16	<input type="checkbox"/>	
9	18	35	140	20	<input type="checkbox"/>	
10	20	40	160	20	<input type="checkbox"/>	
12.5	25	50	180	25	<input type="checkbox"/>	

ご注文の際は、GCB E R○ とご指定ください。

汎用

Square

ハイ
ヘリックス
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール
エンド
Ball Nose

コーナー

Corner Radius

アルミ用

For Aluminium

特殊
加工用
For Special超硬エンドミル
Carbide End Mills汎用
2枚刃
Square 2Flute

汎用多刃

Square Multi

ハイ
ヘリックス
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール
エンド
Ball Nose

コーナー

Corner Radius

コンビネーション
ジャンク
Combination

アルミ用

For Aluminium

キー溝用

For Key Way

特殊
加工用
For Specialハイスエンドミル
High Speed Steel End Mills