


エンドミル選定表掲載 P25  
End Mill Selection Chart

# P-VS3T

Pコーティング3枚刃ショート刃  
P-Coating 3-Flutes Short



- Pコーティングにより表面平滑度・耐摩耗性に優れています。
- 仕上加工用の3枚刃エンドミルです。
- Employs P-coating for High wear resistance and Flat smoothness.
- Suitable for finishing work for 3-Flutes.

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels · Tool Steels	プリハードン鋼 Pre-hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	鋳鉄 Cast Iron	調質鋼 Hardened Steels			アルミ合金 Aluminium Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
						(35HRC)	(40HRC)	(45HRC)		
	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		○	

VAN:3PVS・外径

単位:mm  
Unit:mm

外径 Diameter	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	在庫 Stock	
3	10	50	6	●	
4	12	60	8	●	
5	15	60	8	●	
6	15	60	8	●	
8	20	65	10	●	
10	25	75	10	●	
12	30	85	12	●	
14	35	95	16	●	
15	40	100	16	●	
16	40	100	16	●	
18	40	110	20	●	
20	45	115	20	●	
22	45	115	20	●	
25	50	130	25	●	
28	55	135	25	●	
30	55	135	25	●	

●…標準在庫品  
Standard stock.

□…特定代理店在庫品  
当社までお問い合わせください。  
Stocked by specified distributor.  
Please contact SANKO MFG.

ご注文の際は、**P-VS3T ○** とご指定ください。

汎用

Square

ハイ  
ヘリックス  
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール  
エンド  
Ball Nose

コーナR

Corner Radius

アルミ用

For Aluminium

特殊  
加工用  
For Special超硬エンドミル  
Carbide End Mills汎用  
2枚刃  
Square 2Flute

汎用多刃

Square Multi

ハイ  
ヘリックス  
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール  
エンド  
Ball Nose

コーナR

Corner Radius

コンビネーション  
シャンク  
Combination

アルミ用

For Aluminium

キー溝用

For Key Way

特殊  
加工用  
For Specialコーティング  
ハイスエンドミル  
High Speed Steel End Mills