

切れ味・耐久性抜群！

小径サイズ切断砥石



金属用



ステンレス用



アルミ用



アスカ石材用

■ 金属用 多種多様な場面で活躍

用途

パイプ アンクル チャンネル etc.

- ディスク
グラインダ
- バイス
- カー付
グラインダ
- 試運転
- 過速度
- カケヒレ
- 穴径改
- 側面
不可
- 正しい
サイズ

※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。

品名	商品コード	外径×厚さ×穴径 (mm)	砥粒・粒度・硬度	最高使用周速度 (m/s)	最高使用回転数 (rpm)	梱包		価格@ (税抜き)
						小箱	大箱	
金属用	101100003	100 × 2.2 × 10	A46S	72	13,700	10 枚入	200 枚入	160
	101100005	100 × 2.2 × 15	A46S	72	13,700	5 枚入	200 枚入	170
	101100001	100 × 2.2 × 15	A46S	72	13,700	10 枚入	200 枚入	160
	101100002	100 × 2.2 × 20	A46S	72	13,700	10 枚入	200 枚入	160
	1011250001	125 × 2.2 × 22	A46S	72	11,000	10 枚入	200 枚入	410
	1011500001	150 × 2.2 × 22	A46S	72	9,150	10 枚入	100 枚入	460
	1011800001	180 × 2.2 × 22	A46S	72	7,600	25 枚入	100 枚入	550
	1011800004	180 × 2.2 × 22	A46S	72	7,600	10 枚入	100 枚入	560
	1012050001	205 × 2.2 × 22	A46S	72	6,700	25 枚入	100 枚入	560
	1012050002	205 × 2.2 × 25.4	A46S	72	6,700	25 枚入	100 枚入	560

■ ステン用 ステンレスに対し抜群の切れ味

用途

パイプ アンクル チャンネル ステンレス etc.

- ディスク
グラインダ
- バイス
- カー付
グラインダ
- 試運転
- 過速度
- カケヒレ
- 穴径改
- 側面
不可
- 正しい
サイズ

※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。

品名	商品コード	外径×厚さ×穴径 (mm)	砥粒・粒度・硬度	最高使用周速度 (m/s)	最高使用回転数 (rpm)	梱包		価格@ (税抜き)
						小箱	大箱	
ステン用	1011000031	100 × 2.2 × 15	WA36M	72	13,700	10 枚入	200 枚入	300
	1011250021	125 × 2.2 × 22	WA36M	72	11,000	10 枚入	200 枚入	600
	1011500021	150 × 2.2 × 22	WA36M	72	9,150	10 枚入	100 枚入	610
	1011800021	180 × 2.2 × 22	WA36M	72	7,600	25 枚入	100 枚入	720
	1012050024	205 × 2.2 × 22	WA36M	72	6,700	25 枚入	100 枚入	740

■ アルミ用

用途

アルミ レンガ 石材 etc.

- ディスク
グラインダ
- バイス
- カー付
グラインダ
- 試運転
- 過速度
- カケヒレ
- 穴径改
- 側面
不可
- 正しい
サイズ

※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。

品名	商品コード	外径×厚さ×穴径 (mm)	砥粒・粒度・硬度	最高使用周速度 (m/s)	最高使用回転数 (rpm)	梱包		価格@ (税抜き)
						小箱	大箱	
アルミ用	1011000051	100 × 2.2 × 15	C36P	72	13,700	5 枚入	200 枚入	300

■ アスカ石材用

用途

アルミ レンガ 石材 etc.

- ディスク
グラインダ
- バイス
- カー付
グラインダ
- 試運転
- 過速度
- カケヒレ
- 穴径改
- 側面
不可
- 正しい
サイズ

※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。

品名	商品コード	外径×厚さ×穴径 (mm)	砥粒・粒度・硬度	最高使用周速度 (m/s)	最高使用回転数 (rpm)	梱包		価格@ (税抜き)
						小箱	大箱	
アスカ石材用	1011000091	100 × 2.5 × 15	GC36M	80	15,300	5 枚入	200 枚入	500