




ストラブ・グリップ

GUタイプ



■構造




インナープレート装着品
(オプション/工場装着品)

| 名称 | 材質 | |
|------------|----------|----------|
| | 25A~40A | 50A~100A |
| ① ケーシング | SUS 304 | SUS 316 |
| ② スライド板 | SUS 301 | SUS 301 |
| ③ グリップリング | SUS 301H | SUS 301H |
| ④ 締め付けボルト | SUS XM7 | SUS 316 |
| ⑤ 棒状ワッシャ | SUS 304 | SUS 316 |
| ⑥ 棒状ナット | SUS 304 | SUS 316 |
| ⑦ ゴムスリーブ | EPDM | EPDM |
| ⑧ インナープレート | SUS 304 | SUS 304 |

■寸法・規格値



●25A~40A



●50A~100A

| 銅管 呼び径 | 型式番号 | 適用管 外径 (mm) | ケーシング | | ゴムリップ 間隔 l (mm) | 締め付けボルト | | | 使用圧力 (MPa) | 重量 (kg) | 管端の許容隙間(mm) | |
|-----------|----------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------|--------------------|-----------------|---------------|------------|-------------|----------------|
| | | | 外径 D (mm) | 幅 L (mm) | | ネジの 呼び | 六角穴 サイズ (mm) | 標準トルク値 (N・m) | | | 標準品 | インナー プレート付き |
| 25A | GU-25E | 28.58 | 46.0 | 47.3 | 18 | M6 | 5 | 5 | 1.0 | 0.24 | 0~5 | 0~10 |
| 32A | GU-32E | 34.92 | 55.0 | | | | | | | | | |
| 40A | GU-40E | 41.28 | 66.0 | 61.5 | 20 | M8 | 6 | 10 | 1.0 | 0.47 | 0~7 | |
| 50A | GU-50EL | 53.98 | 81.0 | 76.5 | 35 | M8 | 6 | 10 | 1.0 | 0.54 | 0~10 | 0~15 |
| 65A | GU-65EL | 66.68 | 99.0 | 95.5 | | | | 7.5 | | 1.07 | | |
| 80A | GU-80EL | 79.38 | 108.0 | 92.0 | | | | 10 | | 1.10 | | |
| 100A | GU-100EL | 104.78 | 139.0 | 95.5 | | | | 12 | | 1.49 | | |



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

- ボルトの締め付けには必ずトルクレンチを使用してください。
- 本継手は構造上、鋭利な箇所がございますので、必ず作業用手袋等を着用し、手を保護してから作業を行ってください。
- 取付け作業等でご不明の点がございましたら、代理店もしくは当社までご連絡ください。

◎本商品は性能・品質改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

製造元



当社は ISO 9001 (品質マネジメントシステム) の認証を取得しております。

代理店

ショーボンド カップリング株式会社

■本社 社：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8
TEL. 03 (6861) 7411 (代表) / FAX. 03 (6861) 7421

■大阪営業所：〒536-0022 大阪市城東区永田3-12-15
TEL. 06 (6965) 7235 (代表) / FAX. 06 (6965) 7236

■HPアドレス：<http://www.sb-coupling.co.jp/>

2013年5月改訂版
12-1305-5000(S)