

エンドミル選定表掲載 P24
End Mill Selection Chart

ノンコーティング P172
Non-Coating

DL GCAL2T

DL (DLC) コーティング超硬アルミ用2枚刃


DL(DLC)-Coating 2-Flutes Carbide for Aluminium



外径1~2.5



外径3~20



●DLCコーティングにより、耐摩耗性・面平滑性に優れ、溶着も防ぎます。

●アルミ加工に最適です。

●DLC-coating contribute to withstand wear, improve surface smoothness and anti seizing properties.

●Especially for aluminium.

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	純アルミ Aluminium	アルミニウム合金 Aluminium Alloys			アルミ鋳造品 Cast Iron Aluminium	銅合金 Copper Alloys	プラスチック Plastic	ステンレス鋼 Stainless Steels	ニッケル合金 Nickel Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
		Mg-Si系	Mg系	Zn-Mg系						
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		○	○

VAN:DL2GCAL・外径

単位:mm
Unit:mm

外径 Diameter	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	在庫 Stock
1	3	40	4	●
1.5	4	40	4	●
2	6	40	4	●
2.5	8	40	4	●
3	8	45	6	●
3.5	10	45	6	●
4	10	45	6	●
4.5	10	50	6	●
5	13	50	6	●
5.5	13	50	6	●
6	13	50	6	●
6.5	16	60	8	●
7	16	60	8	●
7.5	16	60	8	●
8	19	60	8	●
8.5	19	70	10	●
9	19	70	10	●
9.5	19	70	10	●
10	22	70	10	●
11	22	75	12	●
12	26	75	12	●
16	32	90	16	●
18	32	100	16	●
20	38	100	20	●

ご注文の際は、DL GCAL2T ○ とご指定ください。

汎用 Square
ハイヘリックス High Helix
ラフィング Roughing
ボールエンド Ball Nose
コーナR Corner Radius
アルミ用 For Aluminium
特殊加工用 For Special

超硬エンドミル Carbide End Mills
ハイスエンドミル High Speed Steel End Mills