

エンドミル選定表掲載 P25
End Mill Selection Chart

C コーティング
C-Coating


P492

REB



ラフィングボール (4枚刃)

Roughing Ball Nose (4-Flutes)



汎用

Square

ハイ
ヘリックス
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール
エンド
Ball Nose

コーナR

Corner Radius

アルミ用

For Aluminium

特殊
加工用
For Special超硬
H
ン
ズ
ミ
ル
Carbide End Mills汎用
2枚刃
Square 2Flute

汎用多刃

Square Multi

ハイ
ヘリックス
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール
エンド
Ball Nose

コーナR

Corner Radius

コンビネーション
シャンク
Combination

アルミ用

For Aluminium

キー溝用

For Key Way

特殊
加工用
For Specialハイス
S
ン
ズ
ミ
ル
High Speed Steel End Mills

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels · Tool Steels	プリハードン鋼 Pre-hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	鋳鉄 Cast Iron	調質鋼 Hardened Steels			アルミ合金 Aluminium Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
						(35HRC)	(40HRC)	(45HRC)		
○	○	○	○	○	○	○			○	

VAN:REB・R

単位:mm
Unit:mm

R Radius	外径 Diameter	刃長 Flute Length	首長 Neck Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	タイプ Type	在庫 Stock	
4	8	20	—	100	8	図2	●	
5	10	25	—	110	10	図2	●	
6	12	30	—	120	12	図2	●	
7	14	40	10	150	16	図1	□	
8	16	40	—	150	16	図2	●	
9	18	40	—	150	16	図3	●	
10	20	50	—	160	20	図2	●	
11	22	50	—	160	20	図3	●	
12	24	60	10	180	25	図1	●	
12.5	25	60	—	180	25	図2	●	
15	30	60	—	180	25	図3	●	
16	32	70	—	190	32	図2	●	
17.5	35	70	—	190	32	図3	□	
18	36	70	—	200	32	図3	□	
20	40	80	—	220	32	図3	□	
25	50	100	—	240	42	図3	□	

●…標準在庫品

Standard stock.

□…特定代理店在庫品

当社までお問い合わせください。

Stocked by specified distributor.

Please contact SANKO MFG.

ご注文の際は、REB R○ とご指定ください。