



エキゾーストクリーナ用マニホールド

- 作業環境の保護
- バルブの排気騒音を低減:35dB以上
- ドレン・オイルミストを回収
(回収効率99.9%以上)
- 配管工数の削減



プラグインタイプ

エキゾーストクリーナ: AMC610-10
(オプション)



ノンプラグインタイプ

エキゾーストクリーナ: AMC610-10
(オプション)

マニホールド仕様

マニホールド型式	プラグインタイプ: VV5FS3-01□	ノンプラグインタイプ: VV5FS3-10
結線方式	ターミナル端子台付 マルチコネクタ付 Dサブコネクタ付	DIN形ターミナル グロメットターミナル
適用電磁弁	VFS3□00-□F	VFS3□10-□D、VFS3□10-□E
配管仕様 Rc	共通SUP、共通EXH	
	2(B), 4(A)ポート 1(P), 3(R), 2, 5(R)ポート	1/4、3/8 P: 1/2, EXH: 1
連数	※1) 2~10連	
適用エキゾーストクリーナ	※2) AMC610-10 (接続口径1)	

注1) マルチコネクタ付、Dサブコネクタ付は最大8連となります。
注2) エキゾーストクリーナ: AMC610-10は付属しておりません。



型式表示方法

[オプション]

VV5FS3 - 10 □ - 06 1 - 03 □ - CD - □

VFS3000シリーズ
マニホールド

ベース型式・電気結線方式

記号	電気結線方式
01T	プラグインタイプ ターミナル端子台付
01C	プラグインタイプ マルチコネクタ付
01F	プラグインタイプ Dサブコネクタ付
10	ノンプラグインタイプ

コネクタ取付方向

記号	コネクタ取付	適用ベース型式
なし	なし	01T, 10
D	D側取付	01C, 01F
U	U側取付	01C, 01F

連数

02	2連
⋮	⋮
10	10連

ベース型式01T, 10-2連~10連
ベース型式01C, 01F-2連~8連

CE対応
無記号 ー
Q CE対応品

エキゾーストクリーナ
取付方向

記号	エキゾースト クリーナ取付方向
CD	D側取付
CU	U側取付

ねじの種類

無記号	Rc
T*	NPTF
F*	G

※ 標準

管接続口径

記号	P	A, B
02	1/4	
03	1/2	3/8
M		混合

※ 裏配管の場合 1/4のみとなります。

合成シンボル

記号	通路仕様 P R1, R2	配管仕様 (A, B)
1	共通	横
2	共通	裏*

※ 標準

⚠ 注意

エキゾーストクリーナを使用する場合、クリーナが下側になる様に取付けてください。

※エキゾーストクリーナの詳細はBest Pneumatics No.⑦をご参照ください。

マニホールドアセンブリの表示方法【手配例】

マニホールド品番の下に搭載するバルブおよびオプションの品番をD側1連目から搭載する順に併記してください。

《表示例》

- プラグインタイプターミナル端子台付(6連の場合)
(マニホールドベース) VV5FS3-01T-061-03-CD…………… 1
(2位置シングル) *VFS3100-5FZ…………… 3
(2位置ダブル) *VFS3200-5FZ…………… 2
(プランキングプレート) **VFS3000-10A…………… 1
(エキゾーストクリーナ) AMC610-10…………… 1

- ノンプラグインタイプ(6連の場合)
(マニホールドベース) VV5FS3-10-061-03-CU…………… 1
(2位置シングル) *VFS3110-5E…………… 3
(2位置ダブル) *VFS3210-5E…………… 2
(プランキングプレート) **VFS3000-10A…………… 1
(エキゾーストクリーナ) AMC610-10…………… 1

*は、組み込み記号です。搭載する電磁弁の最初に*を付けてください。