



■ ◎700丸形 スロッターバイト




呼び番号	チップ部の基準寸法			シャンク部の基準寸法				
	A	B	C	D	G	Wφ	L	
2	16	6	23	7	22	40	16	200
2	16	8	23	7	22	40	16	200
2	16	10	23	7	22	40	16	200
3	19	6	31	8	26	50	19	250
3	19	8	31	8	26	50	19	250
3	19	10	31	8	26	50	19	250
3	19	12	31	8	26	50	19	250
3	19	14	31	10	26	50	19	250
7	25	8	35	10	33	60	25	300
7	25	10	35	10	33	60	25	300
7	25	12	35	10	33	60	25	300
7	25	14	35	10	33	60	25	300

■ ◎700角形 スロッターバイト




呼び番号	チップ部の基準寸法			シャンク部の基準寸法					
	A	B	C	D	G	W	H	L	
2	16	6	24	7	22	40	16	16	200
2	16	8	24	7	22	40	16	16	200
2	16	10	24	7	22	40	16	16	200
3	19	6	29	7	26	50	19	19	250
3	19	8	29	7	26	50	19	19	250
3	19	10	29	7	26	50	19	19	250
3	19	12	29	7	26	50	19	19	250
3	19	14	29	7	26	50	19	19	250
7	25	8	32	8	33	60	25	25	300
7	25	10	32	8	33	60	25	25	300
7	25	12	32	8	33	60	25	25	300
7	25	14	32	8	33	60	25	25	300

■ ◎711形 R横向へール仕上(下図に示すもの)
L横向へール仕上(図と反対向き)




呼び番号	チップ部の基準寸法			シャンク部の基準寸法								
	A	B	C	F	E	G	I	J	W	H	L	
1	13	15	12	4.5	4	11	5	1.5	7	13	13	115
2	16	20	16	5	5	14	6	2	8	16	16	140
3	19	23	19	6	6	17	7	2	9	19	19	165
7	25	30	22	8	9	22	9	4	11	25	25	200

■ ◎520V形 巾広平削仕上



呼び番号	チップ部の基準寸法			シャンク部の基準寸法					
	A	B	C	D	F	W	H	L	
3	19	26	22	7	18	3	19	19	220
7	25	35	25	10	25	4	25	25	280
9	32	45	37	10	38	4	32	32	320

■ ◎524V形 巾広平削平型へール



呼び番号	チップ部の基準寸法			シャンク部の基準寸法						
	A	B	C	D	G	K	W	H	L	
3	19	26	22	7	18	10	24	19	19	220
7	25	35	25	10	25	15	28	25	25	290