


## ユニオン

UNION (SFR Type) (SFP Type)

UNIT: mm




型番 TYPE NO.	チューブ外径 TUBE O.D.	最小穴径 MIN. BORE	本体長さ BODY	差込深さ DEPTH	組込長さ APPROX	六角対辺 WIDTH ACROSS HEX	
						E	F
SFR- 6M- 0	6	5	23	17.5	44	14	14
SFR- 8M- 0	8	6	23	17.5	44	14	14
SFR-10M- 0	10	8	30	20.5	53	17	17
SFR-12M- 0	12	10	31	20.5	54	19	19

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。  
 ◎樹脂管用継手をご注文の場合には"SFR"を"SFP"に変えてご注文下さい。  
 例: SFR-6M-0 ⇒ SFP-6M-0

## レデュースングユニオン

REDUCING UNION (SFR Type) (SFP Type)

UNIT: mm




型番 TYPE NO.	チューブ 外径 TUBE O.D.		最小穴径 MIN. BORE	本体長さ BODY	組込長さ APPROX	差込深さ DEPTH		六角対辺 WIDTH ACROSS HEX		
	T1	T2				D1	D2	E1	E2	F
SFR- 6M- 8M	6	8	5	23	44	17.5	17.5	14	14	14
SFR- 6M-10M	6	10	5	27	49	20.5	20.5	14	17	17
SFR- 6M-12M	6	12	5	28	50	20.5	20.5	14	19	19
SFR- 8M-10M	8	10	6	27	49	20.5	20.5	14	17	17
SFR- 8M-12M	8	12	6	28	50	20.5	20.5	14	19	19
SFR-10M-12M	10	12	8	31	54	20.5	20.5	17	19	19

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。  
 ◎樹脂管用継手をご注文の場合には"SFR"を"SFP"に変えてご注文下さい。  
 例: SFR-6M-8M ⇒ SFP-6M-8M

## バルクヘッドユニオン

BULKHEAD UNION (SKR Type) (SKP Type)

UNIT: mm



型番 TYPE NO.	チューブ 外径 TUBE O.D.	最小穴径 MIN. BORE	差込深さ DEPTH	組込長さ			六角対辺			パネル取付 穴径 PANEL HOLE DRILL	最大 取付幅 MAX.PANEL MOUNT THICKNESS
				C	D	E	F	G			
SKR- 6M- 0	6	5	17.5	25.5	31.5	21	16	14	11	3.5	
SKR- 8M- 0	8	6	17.5	25.5	31.5	21	16	14	12	3.5	
SKR-10M- 0	10	8	20.5	30.5	40.5	29	19	17	14	5	
SKR-12M- 0	12	10	20.5	30.5	42.5	31	21	19	16	6.5	

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。  
 ◎樹脂管用継手をご注文の場合には"SKR"を"SKP"に変えてご注文下さい。  
 例: SKR-6M-0 ⇒ SKP-6M-0