

シルバーとステンの違いについて

どちらもステンレス製で目盛やサイズなども全く同じですが、表面加工が異なります。ステン表面は材料そのものですが、シルバー表面は艶消し加工を施しており、光の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

角目: 角目目盛
丸目: 丸目目盛
ホソ: ホソ穴測定目盛


■曲尺 角厚 シルバー [メートル目盛]

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	角部 形状	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
10014	50cm 裏面角目 日本一	JIS 赤 2,850 (2,993)	V	角厚	50cm	-	25cm	-	角目	丸目	25cm	-	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 100145
10359	50cm 裏面角目 内びた日本一	JIS 赤 2,850 (2,993)	V	角厚	50cm	-	25cm	23cm	角目	丸目	25cm	-	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 103597
10286	30cm 裏面角目	JIS 赤 2,650 (2,783)	V	角厚	30cm	-	15cm	-	角目	丸目	15cm	-	320×15×1.4 (160)	60g	10	4 960910 102866
10030	50cm 表裏同目	JIS 赤 2,850 (2,993)	V	角厚	50cm	-	25cm	-	50cm	-	25cm	-	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 100305
10294	30cm 表裏同目	JIS 赤 2,650 (2,783)	V	角厚	30cm	-	15cm	-	30cm	-	15cm	-	320×15×1.4 (160)	60g	10	4 960910 102941

	表	角部	裏	竿部断面
10014 50cm 裏面角目 日本一 10286 30cm 裏面角目				
10359 50cm 裏面角目 内びた日本一				
10030 50cm 表裏同目 10294 30cm 表裏同目				

特長

- メーターモジュールに最適です。
- 大工さん、建築関係の方に最適です。
- シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
- 大きく読み取りやすい目盛数字となっています。



目盛部分のみ
シルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材質	ステンレス

■曲尺 角厚 シルバー [尺相当目盛]


角目: 角目目盛
吉凶: 吉凶尺目盛
ホソ: ホソ穴測定目盛

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	角部 形状	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
10588	1尺5寸 裏面角目 鶴亀	赤 2,850 (2,993)	V	角厚	尺5	-	7.5寸	-	角目	吉凶	7.5寸	丸目	485×15×1.4 (242.5)	86g	10	4 960910 105881
10596	1尺6寸 裏面角目 鶴亀	赤 2,850 (2,993)	V	角厚	尺6	-	8寸	-	角目	吉凶	8寸	丸目	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 105966
10618	1尺 裏面角目	赤 2,650 (2,783)	V	角厚	1尺	-	5寸	-	角目	1尺	5寸	丸目	323×15×1.4 (161.5)	60g	10	4 960910 106185
10332	1尺5寸 裏面角目 内びた鶴亀	赤 2,850 (2,993)	V	角厚	尺5	-	7.5寸	7寸	角目	吉凶	7.5寸	丸目	485×15×1.4 (242.5)	86g	10	4 960910 103320
10340	1尺6寸 裏面角目 内びた鶴亀	赤 2,850 (2,993)	V	角厚	尺6	-	8寸	7.5寸	角目	吉凶	8寸	丸目	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 103405
10553	1尺5寸 表裏同目	赤 2,850 (2,993)	V	角厚	尺5	-	7.5寸	-	尺5	-	7.5寸	-	485×15×1.4 (242.5)	86g	10	4 960910 105539
10561	1尺6寸 表裏同目	赤 2,850 (2,993)	V	角厚	尺6	-	8寸	-	尺6	-	8寸	-	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 105614
10626	1尺 表裏同目	赤 2,650 (2,783)	V	角厚	1尺	-	5寸	-	1尺	-	5寸	-	320×15×1.4 (160)	60g	10	4 960910 106260

	表	角部	裏	竿部断面
10588 1尺5寸 裏面角目 鶴亀 10596 1尺6寸 裏面角目 鶴亀 10618 1尺 裏面角目				
10332 1尺5寸 裏面角目 内びた鶴亀 10340 1尺6寸 裏面角目 内びた鶴亀				
10553 1尺5寸 表裏同目 10561 1尺6寸 表裏同目 10626 1尺 表裏同目				

特長

- 大工さん、建築関係の方に最適です。
- シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
- 大きく読み取りやすい目盛数字となっています。



目盛部分のみ
シルバー加工

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材質	ステンレス

曲尺

直尺

アルミ製

竹製直尺

樹脂製

フロアメジャー

スモーク型

マグネティック

ノギス

コペンスケ

巻尺

測量用品

はかり

レベル

光学機器

レーザー!

基準出シール

墨つけ

ガイド定規

丸ノコ

建築用工具

工場用工具

砂時計

湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット