


ユニオン

UNION (SFC Type)



UNIT : mm

型番	チューブ外径	最小穴径	本体長さ		差込深さ		組込長さ	六角対辺	
TYPE NO.	TUBE O.D.	MIN. BORE	BODY		DEPTH		APPROX	WIDTH ACROSS HEX	
	T	A	B	C	D	E	F	G	H


[ミリサイズチューブ用]

SFC- 6M- 0	6	5	8.6	23	16.5	18	78	14	16
SFC- 8M- 0	8	6	10.7	23	16.5	18.5	79	14	17
SFC-10M- 0	10	8	12.8	30	18.5	20.5	90	17	21
SFC-12M- 0	12	10	15	31	18.5	21.5	93	19	23

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

バルクヘッドユニオン

BULKHEAD UNION (SKC Type)



UNIT : mm

型番	チューブ外径	最小穴径	差込深さ		組込長さ			六角対辺		パネル取付穴径	最大取付幅
TYPE NO.	TUBE O.D.	MIN. BORE	DEPTH		APPROX			WIDTH ACROSS HEX		PANEL HOLE DRILL	MAX PANEL MOUNT THICKNESS
	T	A	B	C	D	E	F	G	H	J	

[ミリサイズチューブ用]

SKC- 6M- 0	6	5	8.6	16.5	18	42.5	48.5	21	16	16	11	3.5
SKC- 8M- 0	8	6	10.7	16.5	18.5	43	49	21	16	17	12	3.5
SKC-10M- 0	10	8	12.8	18.5	20.5	49	59	29	19	21	14	5
SKC-12M- 0	12	10	15	18.5	21.5	50	62	31	21	23	16	6.5

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。