


BK series

屋内専用



BK

塗装色：マンセル5Y7/1

品番	適合容量				ケース形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			重量	本体価格
	単相・単巻	単相・複巻	三相・単巻	三相・複巻		W	D	H	A	B	C		
◎ BK-1	1KVA以下	250VA以下	200VA以下	100VA以下	A	180	150	135	162	110	5.5×10	約1.3kg	8,800
◎ BK-2	1K~2KVA	250~1KVA	200~1KVA	100~300VA	A	215	211	182	200	150	6×12	約2.4kg	11,000
◎ BK-3	2K~4KVA	1K~2KVA	1K~2KVA	500~1KVA	A	270	250	220	248	200	6×12	約4.0kg	16,500
◎ BK-3.5	4K~10KVA	2K~5KVA	2K~6KVA	1K~3KVA	B	280	320	350	235	270	12φ	約8.0kg	30,800
◎ BK-4	4K~10KVA	2K~5KVA	2K~10KVA	1K~5KVA	B	290	360	400	235	310	12φ	約10kg	41,800
◎ BK-5	10K~20KVA	5K~10KVA	10K~20KVA	5K~10KVA	B	360	450	500	305	370	12φ	約20kg	63,800
◎ BK-6	20K~50KVA	10K~25KVA	20K~40KVA	10K~20KVA	B	410	500	550	350	440	14φ	約24kg	85,800
◎ BK-7	50K~100KVA	25K~50KVA	40K~80KVA	20K~40KVA	C	630	490	525	560	430	16φ	約25kg	104,500
◎ BK-8	100K~200KVA	50K~100KVA	80K~200KVA	40K~100KVA	C	770	650	695	660	550	16φ	約50kg	137,500
BK-150	150KVA				D	950	650	1050	600	500	4-14φ	約90kg	
BK-200	200KVA				D	1000	700	1150	650	550	4-14φ	約100kg	
BK-250	250KVA				D	1100	750	1250	700	600	4-18φ	約130kg	
BK-300	300KVA				D	1150	750	1300	700	600	4-18φ	約150kg	
BK-400	400KVA				D	1300	850	1550	800	750	4-18φ	約160kg	
BK-500	500KVA				D	1300	850	1650	800	750	4-18φ	約170kg	

形状・寸法図

