



เครมมอน

ตัวยึด
โวลเลอร์

มือจับปิดผนึก
แผ่นแบบพิเศษ

ตู้แช่แข็ง
ปิดสนิท

แบบหมุน
ผิวเรียบ

แบบเกียร์

มือจับ
แบบเรียบ

มือจับ
ป๊อป

มือจับ
ยก

มือจับสำหรับ
การปรับระดับ

ระบบ
สลัก

ระบบ
เซียว

เชื่อมต่อ

แบบ
ตะขอ

มือจับ
แบบล็อกได้

มือจับ
แบบ L

มือจับ
แบบ T

แบบกลม
ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

มือจับ

ลูกบิด

ชิ้นส่วนสำหรับยึด
กันเสา

ข้อต่อ
เชื่อมต่อ

ลวด

STOPPERS/RODS

ตัวหยุดสำหรับป้องกันการชนกันของตัวมือจับแบบเรียบ FLUSH HANDLE STOPPER PLATES



AC-25-U·AC-25-AB


ทำจากเหล็ก

ลักษณะเด่น Feature

- ถึงแม้จะใช้กับประตูที่มีแรงกระทำที่ชิ้นส่วนสำหรับยึดสูงแต่ก็ยังสามารถเปิดหรือปิดประตูได้ราบรื่นกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม
- สำหรับด้านขวา/สำหรับด้านซ้าย (แผนภาพนี้แสดงถึงการใช้งานสำหรับด้านขวา)
- The stopper plate takes a large load so the door can be opened/closed smoothly when compared with the current product.
- The right-hand use or left-hand use. (Drawings show the right-hand use.)

- ข้อมูล
- วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)
- จำเพาะ
- การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
- หมายเหตุ
- AC-25-AB-3-230, AC-25-U-3-230 เป็นสินค้าระงับการผลิต
- Specifications
- Material: Cold rolled plate (SPCC)
 - Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Remarks
- Product AC-25-AB-3-230 and AC-25-U-3-230 are no longer manufactured.

[AC-25-U-1]
[AC-25-U-2]




[AC-25-U-1]

- มือจับแบบเรียบที่ใช้ได้
Applicable flush handles
- A-160-A-1
- A-230-A-1
- A-240-A-1
- A-250-A-1
- A-260-A-1

[AC-25-U-2]

- มือจับแบบเรียบที่ใช้ได้
Applicable flush handles
- A-160-A-2
- A-230-A-2
- A-240-A-2
- A-250-A-2
- A-260-A-2

[AC-25-U-3-160]




- มือจับแบบเรียบที่ใช้ได้
Applicable flush handles
- A-160-A-3
- A-240-A-3
- A-260-A-3

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	หมายเหตุ Remarks	ความหนาแผ่นวัสดุ Thickness	L1	L2	W1	W2	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
AC-25-U-1-L	●	2D/3D	สำหรับด้านซ้าย Left-hand use	3.2	75	40	43	15	70	03032
AC-25-U-1-R	●	2D/3D	สำหรับด้านขวา Right-hand use		75	40	43	15	70	03033
AC-25-U-1-LONG-L	●	2D/3D	สำหรับด้านซ้าย Left-hand use		110	40	43	15	85	03034
AC-25-U-1-LONG-R	●	2D/3D	สำหรับด้านขวา Right-hand use		110	40	43	15	85	03035
AC-25-U-2-L		2D/3D	สำหรับด้านซ้าย Left-hand use	2.3	70	40	30	10	40	03036
AC-25-U-2-R		2D/3D	สำหรับด้านขวา Right-hand use		70	40	30	10	40	03037
AC-25-U-2-LONG-L		2D/3D	สำหรับด้านซ้าย Left-hand use		100	40	30	10	49	03147
AC-25-U-2-LONG-R		2D/3D	สำหรับด้านขวา Right-hand use		100	40	30	10	49	03148
AC-25-U-3-160L		2D/3D	สำหรับด้านซ้าย Left-hand use	2.3	ดูจากภาพแบบ See the drawings				32	03038
AC-25-U-3-160R		2D/3D	สำหรับด้านขวา Right-hand use		ดูจากภาพแบบ See the drawings				32	03039


● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

[AC-25-AB-1N]
[AC-25-AB-1-LONG]




※ชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะของ (A-160, 230, 240, 250, 260, 270)-A/B-1
Special stopper plate for (A-160,230,240,250,260,270)-A/B-1.

[AC-25-AB-2N]
[AC-25-AB-2-LONG]



※ชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะของ (A-160, 230, 240, 250, 260, 270)-A/B-2
Special stopper plate for (A-160,230,240,250,260,270)-A/B-2.

[AC-25-AB-3N]



※ชิ้นส่วนสำหรับยึดเฉพาะของ (A-160, 240, 250, 260, 270)-A/B-3
Special stopper plate for (A-160,240,250,260,270)-A/B-3.

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	L	P	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
AC-25-AB-1N	●	2D/3D	75	/	65	70293
AC-25-AB-2N	●	2D/3D	70	28.5	40	70294
AC-25-AB-3N	●	2D/3D	/	/	26	70295
AC-25-AB-1-LONG	●	2D/3D	110	/	82	70287
AC-25-AB-2-LONG	●	2D/3D	100	29	50	70288

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10