



# บานพับแบบเรียบแบบแวนอน สำหรับการพับ BUTT HINGES



B-1048-2

เลขที่สินค้า		ค่าอ้างอิง Reference values			
Product No.		ความสูงประตู×ความกว้างประตู	มวลประตู (kg) Door mass		
SUS	SPCC	Door height×door width	SUS	SPCC	
B-1048-1	B-48-1	400×200	44	26	
B-1048-2	B-48-2	400×200	23	11	
B-1048-3		400×200	25		
B-1048-4	B-48-4	300×100	3.5	1.8	
B-1048-5		800×400	19		
B-1048-6		800×400	19		
B-1048-7	B-48-7	300×150	8.6	4.7	
B-1048-8	B-48-8	300×150	15	7.6	



**B-1048**  
ทำจากสแตนเลส

**B-48**  
ทำจากเหล็ก

[B-1048]

- ข้อมูล • วัสดุ: แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304)  
 จำเพาะ • การจัดการผิวหน้า: ทำเงา (B-1048-1-3)  
 ชัดเรียบ (B-1048-4-8)  
 หมายเหตุ • สำหรับ B-1048-1, B-1048-2 แกนเป็นแบบสลิปจอยท์ ส่วนอื่นจะไม่สามารถถอดเข้าออกได้

[B-48]

- ข้อมูล • วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)  
 จำเพาะ • การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)  
 หมายเหตุ • สำหรับ B-48-1, B-48-2 แกนเป็นแบบสลิปจอยท์ ส่วนอื่นจะไม่สามารถถอดเข้าออกได้  
 • ไม่มีแหวนกันแบบ E ในอุปกรณ์ที่แนบมา กรุณาดูอ้างอิง B-1024 (หน้า 773)

[B-1048]

- Specifications • Material: Stainless steel plate (SUS304)  
 • Finish: Bright finish (B-1048-1~3) Barrel polishing (B-1048-4~8)  
 Remarks • Shaft cannot be slipped and jointed except for B-1048-1/2.

[B-48]

- Specifications • Material: Cold rolled steel plate (SPCC)  
 • Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)  
 Remarks • Shaft cannot be slipped and jointed except for B-48-1/2.  
 • E-shaped retaining ring is not included. See B-1024 on page 773.

※แผนภาพนี้สร้างขึ้นจากการใช้แบบสลิปจอยท์เป็นมาตรฐาน  
 ※Drawings are based on the slip-joint type.

SLIP-JOINT HINGES

เลขที่สินค้า		RoHS 10		CAD		L	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	t		φD <sub>1</sub>	(φD <sub>2</sub> )	d(เลขที่สินค้า) (Product No.)	N	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass		รหัส Code	
SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC					SUS	SPCC					SUS	SPCC	SUS	SPCC
B-1048-1	B-48-1	●		2D/3D	2D/3D	65	185	30	155	3	3	6	12.5	5 (B-1024-5)	5	330	310	10645	10141
B-1048-2	B-48-2	●		2D/3D	2D/3D	51	128	52	76	2	2	5	9.5	4 (B-1024-4)	3	120	120	10646	10142
B-1048-3				2D/3D		50	92	36	56	2		5	9.5		3	88		10647	
B-1048-4	B-48-4			2D/3D	2D/3D	20	90	45	45	1	1	3	5.5		3	17	17	10648	10143
B-1048-5				2D/3D		80	55	22	33	1.5		5	8.5		5	76		10649	
B-1048-6				2D/3D		60	52	24	28	2		5	9.5		4	69		10650	
B-1048-7	B-48-7			2D/3D	2D/3D	30	45	16	29	1.5	1.6	3	6.5		3	20	20	10651	10144
B-1048-8	B-48-8			2D/3D	2D/3D	36	23	11.5	11.5	2	2	5	9.5		3	25	25	10652	10145

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

# บานพับดัดแปลงแบบแขนเดี่ยว BUTT HINGES



**B-1545**  
ทำจากสแตนเลส

**B-545**  
ทำจากเหล็ก  
(เลขที่สินค้าเดิม BA-90-2)

## ลักษณะเด่น Feature

- สามารถพับเพื่อใช้งานได้ตามโครงสร้างของชิ้นงานหรือวัตถุประสงค์การใช้งาน
- Can be bent and used according to the board structure and application.

ข้อมูล

- จำเพาะ • วัสดุ:  
 B-1545: แผ่นสแตนเลส (SUS304)  
 B-545: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)

หมายเหตุ


- ไม่มีแหวนกันแบบ E ในอุปกรณ์ที่แนบมา กรุณาดูอ้างอิง B-1024 (หน้า 773)
- รับผิดชอบด้วย

Specifications

- Material: B-1545:Stainless steel plate (SUS304)B-545: Cold rolled steel plate (SPCC)

Remarks

- Finish: Plain
- E-shaped retaining ring is not included. See B-1024 on page 773.
- Can also be reworked upon request.



เลขที่สินค้า	RoHS 10	CAD	วัสดุ	t	ค่าอ้างอิง Reference values		มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
					ความสูงประตู×ความกว้างประตู	มวลประตู (kg) Door mass		
Product No.			Material		Door height×door width	Door mass		
B-1545	●	2D/3D	SUS	3	600×300	42	230	13001
B-545 (BA-90-2)	●	2D/3D	SPCC	3.2	600×300	23	235	11793

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10