



B

บานพับยาว

บานพับแบบเรียบ

บานพับด้านใน

บานพับสลักจอยท์

บานพับต่างระดับ

บานพับสำหรับคลื่นรูป

บานพับสำหรับร่องตัดพิเศษ

บานพับคู่แซ่แข็ง

บานพับพิเศษ

บานพับแบบแรงบิด

แขนค้ำ

อุปกรณ์เสริม (B)

B-1970, B-970, B-1980, B-980 สลักบานพับ

สลักบานพับก้านเหลี่ยม 3 ก้าน

3-TUBE SQUARE HINGE PINS




B-1970 ทำจากสแตนเลส

B-970 ทำจากเหล็ก



B-1970-1



ช่องสำหรับแหวนกั้นแบบ E (ระบุ d)
Groove for E-shaped retaining ring (nominal -d)

[B-1970]
ข้อมูลจำเพาะ • วัสดุ: แท่งเหล็กรัดทนเลส (SUS304)
หมายเหตุ • ไม่มีแหวนกั้นแบบ E ในอุปกรณ์ที่แนบมา กรุณาดูอ้างอิง B-1024 (หน้า 773)

Specifications • Material: Stainless steel bar (SUS304)
Remarks • E-shaped retaining ring is optional. See B-1024 on page 773.

[B-970]
ข้อมูลจำเพาะ • วัสดุ: ท่อ: ท่อเหล็กคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างจักรกล (STKM)
แกน: ลวดคาร์บอนสำหรับการตีขึ้นรูปเย็น (SWCH)
• การจัดการผิวหน้า: ท่อ: ขึ้นงานเปลือย แกน: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
หมายเหตุ • ไม่มีแหวนกั้นแบบ E ในอุปกรณ์ที่แนบมา กรุณาดูอ้างอิง B-1024 (หน้า 773)

Specifications • Material: Pipe: Carbon steel for machine structure (STKM). Shaft: Carbon steel wire for cold heading (SWCH)
• Finish: Pipe: Plain. Shaft: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Remarks • E-shaped retaining ring is optional. See B-1024 on page 773.

เลขที่สินค้า Product No.		RoHS 10+	CAD	L1	L2	L3	L4	□W	T	φD1	φD2	φD3	d(เลขที่สินค้า) (Product No.)	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code		
SUS	เหล็ก Iron	SUS เหล็ก Iron	SUS เหล็ก Iron												SUS	เหล็ก Iron	
B-1970-0	B-970-0	●	●	2D/3D	2D/3D	102	54	24	113	18	3	16	10	16	8 (B-1024-8)	220	10848 10537
B-1970-1	B-970-1	●	●	2D/3D	2D/3D	94	54	20	100	16	3	14	8	14	7 (B-1024-7)	150	10849 10538
B-1970-2	B-970-2	●	●	2D/3D	2D/3D	82	42	20	90	14	2	12	6	12	5 (B-1024-5)	100	10850 10539
B-1970-3	B-970-3	●	●	2D/3D	2D/3D	75	35	20	80	12	2	10	5	10	4 (B-1024-4)	65	10851 10540

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

สลักบานพับก้านเหลี่ยม 2 ก้าน

2-TUBE SQUARE HINGE PINS




B-1980 ทำจากสแตนเลส

B-980 ทำจากเหล็ก



B-1980-1



ช่องสำหรับแหวนกั้นแบบ E (B-1024) (ระบุ d)
Groove for E-shaped retaining ring (nominal -d)

[B-1980]
ข้อมูลจำเพาะ • วัสดุ: แท่งเหล็กรัดทนเลส (SUS304)
การใช้งาน • แผงจ่ายไฟ/ตู้ไฟ
หมายเหตุ • ไม่มีแหวนกั้นแบบ E ในอุปกรณ์ที่แนบมา กรุณาดูอ้างอิง B-1024 (หน้า 773)

Specifications • Material: Stainless steel bar (SUS304)
Specific use • Distribution boards and cubicles
Remarks • E-shaped retaining ring is optional. See B-1024 on page 773.

[B-980]
ข้อมูลจำเพาะ • วัสดุ: ท่อ: ท่อเหล็กคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างจักรกล (STKM)
แกน: ลวดคาร์บอนสำหรับการตีขึ้นรูปเย็น (SWCH)
• การจัดการผิวหน้า: ท่อ: ขึ้นงานเปลือย แกน: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
หมายเหตุ • ไม่มีแหวนกั้นแบบ E ในอุปกรณ์ที่แนบมา กรุณาดูอ้างอิง B-1024 (หน้า 773)

Specifications • Material: Pipe: Carbon steel for machine structure (STKM). Shaft: Carbon steel wire for cold heading (SWCH)
• Finish: Pipe: Plain. Shaft: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Remarks • E-shaped retaining ring is optional. See B-1024 on page 773.

เลขที่สินค้า Product No.		RoHS 10+	CAD	L1	L2	L3	L4	□W	T	φD1	φD2	φD3	d(เลขที่สินค้า) (Product No.)	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code		
SUS	เหล็ก Iron	SUS เหล็ก Iron	SUS เหล็ก Iron												SUS	เหล็ก Iron	
B-1980-0	B-980-0	●	●	2D/3D	2D/3D	106	52	54	113	18	3	16	10	16	8 (B-1024-8)	230	10852 10541
B-1980-1	B-980-1	●	●	2D/3D	2D/3D	106	52	54	113	16	3	14	8	14	7 (B-1024-7)	170	10853 10542
B-1980-2	B-980-2	●	●	2D/3D	2D/3D	84	42	42	90	14	2	12	6	12	5 (B-1024-5)	100	10854 10543
B-1980-3	B-980-3	●	●	2D/3D	2D/3D	70	35	35	80	12	2	10	5	10	4 (B-1024-4)	75	10855 10544

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10