

บานพับสี่เหลี่ยม/ที่ค้ำยัน
อุปกรณ์เสริม

B

บานพับยาว

บานพับแบบเรียบ

บานพับด้านใน

บานพับสลักปจอยท์

บานพับต่างระดับ

บานพับสำหรับคลื่นรุม

บานพับสำหรับรถจักรยานพิเศษ

บานพับตู้แช่แข็ง

บานพับพิเศษ

บานพับแบบแรงบิด

แขนค้ำ

อุปกรณ์เสริม (B)

B-1990, B-990, B-1096, B-96 สลักบานพับ

ปลอก (แบบเหลี่ยม) COLLAR (SQUARE TYPE)



B-1990
ทำจากสแตนเลส

B-990
ทำจากเหล็ก

ลักษณะเด่น Feature

- สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบโดยการนำมาเข้ากับพิน (B-1099, B-99)
- Provided with pin (B-1099/B-99). Wide variations are available.

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุ: B-1990: แท่งสแตนเลส (SUS304)
B-990: ท่อเหล็กคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักร (STKM)

การใช้งาน

- แผงจ่ายไฟ/แผงควบคุม

Specifications


- Material: B-1990: Stainless steel rod (SUS304)
B-990: Carbon steel tube for machine structural purposes (STKM)

• Finish: Original surface

Specific use • Distribution panels and control boards




PAT.PEND.



ตัวอย่างการใช้ Example of application

หากบริเวณมุมสัมผัสกับผิวลวมจะทำให้งานเชื่อมมีความเสถียร
The weld is secure when the C surface is placed against the corner part.



เลขที่สินค้า Product No.		RoHS 10	CAD	L	W	φD	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code	
SUS	STKM (เหล็ก)							SUS	เหล็ก Iron
B-1990-1	B-990-1	●	3D 2D/3D	52	18	10.2	95	13147	13138
B-1990-2	B-990-2	●	3D 3D	52	16	8.2	80	13148	13139
B-1990-3	B-990-3	●	3D 3D	42	14	6.2	53	13149	13140
B-1990-4	B-990-4	●	3D 3D	35	12	5.2	33	13150	13141
B-1990-5	B-990-5	●	3D 3D	24	18	10.2	44	13151	13142
B-1990-6	B-990-6	●	3D 3D	20	16	8.2	31	13152	13143
B-1990-7	B-990-7	●	3D 3D	20	14	6.2	25	13153	13144
B-1990-8	B-990-8	●	3D 3D	20	12	5.2	19	13154	13145

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ปลอก COLLARS




B-1096
ทำจากสแตนเลส

B-96
ทำจากเหล็ก



B-1096



ลักษณะเด่น Feature

- สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบโดยการนำมาเข้ากับพิน (B-1099, B-99)
- Provided with pin (B-1099/B-99). Wide variations are available.

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุ: B-1096: แท่งสแตนเลส (SUS304)
B-96: ท่อเหล็กคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักร (STKM)

Specifications

- Material: B-1096: Stainless steel bar (SUS304)
B-96: Carbon steel pipe for machine structure (STKM)

• Finish: Plain

เลขที่สินค้า Product No.		RoHS 10	CAD	L	φD ₁	φD ₂	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code	
SUS304	STKM (เหล็ก) (iron)	SUS 304	STKM (เหล็ก) (iron)					SUS	เหล็ก Iron
B-1096-1	B-96-1	●	2D/3D 2D/3D	54	16	10.2	52	12280	11557
B-1096-2	B-96-2	●	2D/3D 2D/3D	54	14	8.2	44	12281	11558
B-1096-3	B-96-3	●	2D/3D 2D/3D	54	12	6.2	36	12282	11559
B-1096-4	B-96-4	●	2D/3D 2D/3D	52	18	10.2	72	12283	11560
B-1096-6	B-96-6	●	2D/3D 2D/3D	52	16	8.2	62	12284	11561
B-1096-8	B-96-8	●	2D/3D 2D/3D	52	14	6.2	51	12285	11562
B-1096-9	B-96-9	●	2D/3D 2D/3D	42	14	6.2	41	12286	11563
B-1096-10	B-96-10	●	2D/3D 2D/3D	42	12	6.2	28	12287	11564
B-1096-11	B-96-11	●	2D/3D 2D/3D	40	16	8.2	48	12288	11565
B-1096-12	B-96-12	●	2D/3D 2D/3D	40	14	6.2	40	12289	11566
B-1096-13	B-96-13	●	2D/3D 2D/3D	35	12	5.2	26	12290	11567
B-1096-14	B-96-14	●	2D/3D 2D/3D	35	10	5.2	16	12291	11568
B-1096-15	B-96-15	●	2D/3D 2D/3D	30	16	8.2	40	12292	11569
B-1096-16	B-96-16	●	2D/3D 2D/3D	30	14	6.2	30	12293	11570
B-1096-17	B-96-17	●	2D/3D 2D/3D	30	12	5.2	22	12294	11571
B-1096-18	B-96-18	●	2D/3D 2D/3D	30	10	5.2	14	12295	11572
B-1096-19	B-96-19	●	2D/3D 2D/3D	25	14	6.2	25	12296	11573
B-1096-20	B-96-20	●	2D/3D 2D/3D	24	18	10.2	33	12297	11574
B-1096-21	B-96-21	●	2D/3D 2D/3D	20	18	8.2	32	12298	11575
B-1096-22	B-96-22	●	2D/3D 2D/3D	20	16	8.2	24	12299	11576
B-1096-23	B-96-23	●	2D/3D 2D/3D	20	16	6.2	27	12300	11577
B-1096-24	B-96-24	●	2D/3D 2D/3D	20	14	6.2	20	12301	11578
B-1096-25	B-96-25	●	2D/3D 2D/3D	20	12	5.2	15	12302	11579
B-1096-26	B-96-26	●	2D/3D 2D/3D	15	12	5.2	11	12303	11580

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10