



ตัวล็อก
กลอน
สลัก
ที่จับ
ยึดประตู

เช็ควาล์ว

ตัวควบคุม
กลาง

ชิ้นส่วน
เกี่ยวกับราว

ที่ล็อก
ตะแกรง

ที่ครอบกุญแจหัว
งานอุตสาหกรรม

ป้องกันคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า

ปะเก็น

กรอบหน้าต่าง
แผ่นป้องกัน

ขาข้าง/
แหวนยาง

อุปกรณ์เสริม
(C)

ชิ้นส่วนตู้ตู้คือ
รางกระแฉีก

ชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ตู้แช่

ระบบ
กลอน

PERIPHERA EQUIPMENT

แหวนรองป้องกันหลุด

PLASTIC RETAINING WASHERS



CP-29-PA

ทำจากพลาสติก

PAT.PEND.

ลักษณะเด่น Feature

- ป้องกันหลุดได้เพียงแคใส่กับปลายน็อต สลักเกลียวและตัวล็อกเท่านั้น
- ใช้สำหรับป้องกันรอยบนผิวหน้าของพาแนลได้ด้วย
- Retaining effect is obtained simply by inserting the washer onto the end of the screw, bolt or fastener.
- Can also be used to prevent scratching of the panel surface.

- ข้อมูล
- วัสดุ: พอลิเอไมด์ (PA6)
- จำเพาะ
- สีมาตรฐาน: ขาว
- การใช้งาน
- สำหรับป้องกันน็อต สลักเกลียวและตัวล็อกหลุด (A-176, C-281, C-210 ฯลฯ)
- หมายเหตุ
- CP-29-PA-2 สามารถใช้กับ M5, M6 ได้
 - รับผลิตสินค้าทำจากฟลูออรีนด้วยเช่นกัน กรุณาติดต่อสอบถาม
 - 1 ถุงมี 100 ชิ้น


- Specifications
- Material: Polyamide (PA6)
 - Standard color: White
- Specific-use
- As a retainer for screws, bolts and fasteners (A-176·C-281·C-210 etc)
- Remarks
- CP-29-PA-2 can be used with M5/M6 screws.
 - One pack 100 pcs




CP-29-PA-1
CP-29-PA-3




CP-29-PA-2
CP-29-PA-4




ความหนาของแผ่นวัสดุ t = 0.8
Thickness



ความหนาของแผ่นวัสดุ t = 0.8
Thickness




ความหนาของแผ่นวัสดุ t = 0.8
Thickness



ความหนาของแผ่นวัสดุ t = 0.8
Thickness

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	น็อตที่ใช้ Applied screw	ตัวอย่างชิ้นส่วนที่รองรับ Conformed product	รหัส Code
CP-29-PA-1	●	2D/3D	0.11	M8	C-281-M8 C-1281-M8 C-61-1A, 1B และอื่นๆ	24936
CP-29-PA-2	●	2D/3D	0.08	M6/M5	C-281-M6 C-1281-M6 และอื่นๆ	24933
CP-29-PA-3	●	2D/3D	0.06	M4	M4 น็อต สลักเกลียวและอื่นๆ screw, bolt, other	24934
CP-29-PA-4	●	2D/3D	0.06	M3	M3 น็อต สลักเกลียวและอื่นๆ screw, bolt, other	24935

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10



แหวนรองพลาสติกแบบนำไฟฟ้า

CONDUCTIVE RESIN WASHER



CP-29-EMC


ลักษณะเด่น Feature

- แรงเสียดทานผิวหน้าต่ำกว่า 0.1Ω
- ชุบไฟฟ้าแบบเตี้ยกันจึงมีประสิทธิภาพพ่นกันแน่นดีเยี่ยม
- ใช้วัสดุพลาสติก (เทียบเท่ากับ UL94 V-0)
- ป้องกันเสียงรบกวนจากแรงสั่นสะเทือน
- ใช้พลาสติกพอลิเอไมด์จึงมีความยืดหยุ่นและจะไม่เกิดรอยแผล
- เป็นโครงสร้างป้องกันหลุด



- Surface resistivity is 0.1Ω or less.
- Uniform electroplating provides excellent shielding effect.
- Uses resin material (UL94 V-0 equivalent).
- Stops vibrational noise.
- Employs polyamide resin, so is flexible and resists scratching.
- Prevents detaching.

- ข้อมูล
- วัสดุ: พอลิเอไมด์ 6 (PA6)
- จำเพาะ
- การจัดการผิวหน้า: ชุบนิกเกิล
- หมายเหตุ
- ใช้กับปุ่มหมุนได้ด้วย
 - รับผลิตขนาดอื่นๆ ด้วย กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


- Specifications
- Material: Polyamide 6 (PA6)
 - Finish: Nickel plating
- Remarks
- Also usable with knurled knob.



CP-29-EMC-M4



ตัวอย่างการใช้ Example of application



กรุณาใช้เทปกั้นสติดแบบนำไฟฟ้าประเภทแหวนรอง (C-300-MCU-M) ในการเป็นสื่อนำไฟฟ้ากับกล่องใส่
Use washer-format shielding tape (C-300-MCU-M) for electrical connection to casing receiving the application.

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	φd	φD	รหัส Code
CP-29-EMC-M4	●		3.7	10	24453
CP-29-EMC-M5	●		4.6	11	24592
CP-29-EMC-M6	●		5.6	12	24488

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10