



CF形(普及形(円筒外輪))、CF-M形(ステンレス鋼製) CF-R形(普及形(球面外輪))、CF-MR形(ステンレス鋼製)



R250 (CF5)
R500 (CF6~CF18)
R1000 (CF20~CF30)

CF-R形

スタッド径	呼び形番	主要寸法												
		外径	外輪幅	ねじ			全長					肩の寸法 f (最小)		
d	呼び形番	D	C	G	G ₁	B	B ₁	B ₂	B ₃	C ₁	d ₁	d ₂	r _{min}	f
5	CF 5	13	9	M5×0.8	7.5	10	23	13	—	0.5	3.1*	—	0.3	9.7
6	CF 6	16	11	M6×1	8	12	28	16	—	0.6	4*	—	0.3	11
8	CF 8	19	11	M8×1.25	10	12	32	20	—	0.6	4*	—	0.3	13
10	CF 10	22	12	M10×1.25	12	13	36	23	—	0.6	4*	—	0.3	15
10	CF 10-1	26	12	M10×1.25	12	13	36	23	—	0.6	4*	—	0.3	15
12	CF 12	30	14	M12×1.5	13	15	40	25	6	0.6	6	3	0.6	20
12	CF 12-1	32	14	M12×1.5	13	15	40	25	6	0.6	6	3	0.6	20
16	CF 16	35	18	M16×1.5	17	19.5	52	32.5	8	0.8	6	3	0.6	24
18	CF 18	40	20	M18×1.5	19	21.5	58	36.5	8	0.8	6	3	1	26
20	CF 20	52	24	M20×1.5	21	25.5	66	40.5	9	0.8	8	4	1	36
20	CF 20-1	47	24	M20×1.5	21	25.5	66	40.5	9	0.8	8	4	1	36
24	CF 24	62	29	M24×1.5	25	30.5	80	49.5	11	0.8	8	4	1	40
24	CF 24-1	72	29	M24×1.5	25	30.5	80	49.5	11	0.8	8	4	1	40
30	CF 30	80	35	M30×1.5	32	37	100	63	15	1	8	4	1	46
30	CF 30-1	85	35	M30×1.5	32	37	100	63	15	1	8	4	1	46
30	CF 30-2	90	35	M30×1.5	32	37	100	63	15	1	8	4	1	46

注) シールの使用温度は80℃以下です。

* のグリース給脂穴は頭部のみに加工されています。

呼び形番の構成例

CF6 V M UU R -N

呼び形番
 無記号: ケーシ付き
 V : 総ころタイプ
 無記号: 炭素鋼
 M : ステンレス鋼製
 無記号: シール無し
 UU : シール付き
 無記号: 標準の付属品(▲19-30 参照)
 N : 専用グリースニップル(▲19-30 参照)
 無記号: 円筒外輪
 R : 球面外輪

注) 総ころタイプはスタッド径6~30に対応します。