



B

บ้านพิมพ์ยาว

บ้านพิมพ์แบบเรียบ

บ้านพิมพ์ด้านใน

บ้านพิมพ์สติปจอยท์

บ้านพิมพ์ต่างระดับ

บ้านพิมพ์สำหรับคลื่นรุม

บ้านพิมพ์สำหรับรถจักรยานพิเศษ

บ้านพิมพ์สี่เหลี่ยม

บ้านพิมพ์พิเศษ

บ้านพิมพ์แบบแรงบิด

แขนค้ำ

อุปกรณ์เสริม (B)

PERIPHERAL EQUIPMENT

B-1122, B-122 น็อตเชื่อม

แกนมีเกลียว (ปุ่มกลม/น็อตเชื่อม) TAPPED TUBES



B-1122 ทำจากสแตนเลส **B-122** ทำจากเหล็ก



B-122

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	วัสดุ Material	L	φD	M	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code	
B-1122-1	●	2D/3D	SUS304	30	20	M8	62	12799	
B-1122-2	●	3D		30	15		31	12800	
B-1122-3	●	3D		20	20		42	12801	
B-1122-4	●	3D		20	15	20	12802		
B-1122-6	●	3D		15	15	15	11552		
B-1122-5	●	3D		20	12	M6	14	11551	
B-1122-7	●	3D		15	15		18	11553	
B-1122-8	●	3D		10	15	M5	11	11554	
B-1122-11	●	3D		10	12		7	12804	
B-1122-12	●	3D		15	15	M4	19	12805	
B-1122-9	●	3D	10	15	12		11555		
B-1122-10	●	3D	10	15	13	12803			
B-122-56	●			20	20	M12		13490	
B-122-51	●		เทียบเท่า SS400 SS400 equivalent	30	20	M10		13485	
B-122-54	●			25	20				13488
B-122-57	●		SWCH	20	20				13491
B-122-1	●	2D/3D	SWRM	30	20	M8	62	10313	
B-122-2	●	2D/3D		30	15		31	10314	
B-122-53	●		เทียบเท่า SS400 SS400 equivalent	25	25				13487
B-122-55	●		SWCH	25	20				13489
B-122-3	●	2D/3D	SWRM	20	20			42	10315
B-122-4	●	2D/3D		20	15		20	10316	
B-122-13	●	2D		15	20				13288
B-122-6	●	2D/3D		15	15		15	10318	
B-122-52	●		เทียบเท่า SS400 SS400 equivalent	30	15		M6		13486
B-122-58	●			20	20				
B-122-59	●		SWCH	20	15				13493
B-122-5	●	2D/3D	SWRM	20	12	M5	14	10317	
B-122-7	●	2D/3D		15	15		18	10319	
B-122-64	●		เทียบเท่า SS400 SS400 equivalent	15	12				13498
B-122-68	●		SWCH	10	20				13502
B-122-8	●	2D/3D	SWRM	10	15			11	10320
B-122-11	●	2D/3D		10	12		7	10323	
B-122-60	●		SWCH	20	15				13494
B-122-61	●		เทียบเท่า SS400 SS400 equivalent	20	10				13495
B-122-12	●	2D/3D	SWRM	15	15			19	11532
B-122-65	●		เทียบเท่า SS400 SS400 equivalent	15	12		M4		13499
B-122-66	●			15	10				13500
B-122-9	●	2D/3D	SWRM	10	15			12	10321
B-122-69	●		เทียบเท่า SS400 SS400 equivalent	10	12			13503	
B-122-70	●		SWCH	10	10			13504	
B-122-62	●		เทียบเท่า SS400 SS400 equivalent	20	10			13496	
B-122-63	●		SWCH	15	15	M4		13497	
B-122-67	●			15	10				13501
B-122-10	●	2D/3D	SWRM	10	15			13	10322
B-122-71	●		SWCH	10	10			13505	


ลักษณะเด่น Feature

- สามารถเลือกขนาดให้เหมาะสมตามการใช้งานได้
- Select the various sizes according to your application


- ข้อมูลจำเพาะ
- วัสดุ B-122: ลวดเหล็กอ่อน (SWRM) ลวดคาร์บอนสำหรับการตีขึ้นรูปเย็น (SWCH) วัสดุเหล็กแบบพรีคัตติ้งอครีคสำหรับโครงสร้างทั่วไป (เทียบเท่า SS400) B-1122: แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304)
 - การจัดการผิวหน้า: ชินงานเปลือย
 - การใช้งาน: แผงจ่ายไฟ/แผงควบคุม/ฐานรองปุ่มหมุน
 - หมายเหตุ: รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
 - รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน กรุณาติดต่อสอบถาม

- Specifications
- Material: B-122: Soft steel wire (SWRM) Cold heading carbon steel wire (SWCH) Rolled steel for general structure (SS400 equivalent) B-1122: Stainless steel bar (SUS304)
 - Finish: Plain
- Specific-use
- Power/distribution and control boards and knurl catches

[B-122-1~13
B-122-51~71
B-1122-1~12]



[B-122-21~30]



เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	วัสดุ Material	L1	L2	L3	φD1	φD2	M	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
B-122-21	●	2D/3D	SWRM	20	2	15	15	4.9	M8	22	13050
B-122-22	●	2D/3D		15	2	12	15	4.9		17	13051
B-122-23	●	2D/3D		15	2	12	15	4.9	M6	18	13052
B-122-24	●	2D/3D		10	2	8	15	4.9		12	13053
B-122-25	●	2D/3D		15	2	12	12	3.9	M5	11	13054
B-122-27	●	2D/3D		15	1.5	12	10	3.9		7	13056
B-122-26	●	2D/3D		10	2	8	12	3.9		8	13055
B-122-29	●	2D/3D		10	1.5	8	10	3.9	M4	5	13058
B-122-28	●	2D/3D		15	1.5	12	10	3.9		8	13057
B-122-30	●	2D/3D		10	1.5	8	10	3.9	5	13059	

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10