

ชิ้นส่วนโลหะของข้อต่อ


END FITTINGS



C-1994-A~F

ทำจากสแตนเลส

ตะขอลวดแบบสั้น
SHORT WIRE HOOKS



C-1994-A

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุ: แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304)
- การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล


Specifications

- Material: Stainless steel bar (SUS304)
- Finish: Gloss barrel polishing

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	ความกว้างสายรัด (mm) Belt width	W	น้ำหนักที่ทำให้แตกหัก kN Destruction load	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
C-1994-A-1		2D/3D	45	46	8.75	75	22698
C-1994-A-3		2D/3D	25	26	8.75	60	22699

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ตะขอลวดแบบยาว
LONG WIRE HOOKS



C-1994-B

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุ: แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304)
- การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล


Specifications

- Material: Stainless steel bar (SUS304)
- Finish: Gloss barrel polishing

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	ความกว้างสายรัด (mm) Belt width	L1	L2	W	φd1	φd2	น้ำหนักที่ทำให้แตกหัก kN Destruction load	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
C-1994-B-1		2D/3D	45	100	40	46	20	10	19.38	220	22700
C-1994-B-3		2D/3D	25	71	35	26	14	7	9.75	70	22701

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ตะขอแบบทรงแคบ
NARROW FLAT HOOKS



C-1994-C

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุ: แผ่นเหล็กสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS420J2)
- การจัดการผิวหน้า: ชูบникเกล็ดแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ชูบผิวเชิงภายหลัง)


Specifications

- Material: Rolled stainless steel plate (SUS420J2)
- Finish: Non-electrolytic nickel plating (followed by tempering)

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	ความกว้างสายรัด (mm) Belt width	L1	L2	L3	L4	W1	W2	W3	t	φd	น้ำหนักที่ทำให้แตกหัก kN Destruction load	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
C-1994-C-1		2D/3D	45	45	22.5	7	10.5	60	45	46	3	12	21.94	115	22702
C-1994-C-3		2D/3D	25	35	17.5	5	7.5	36	25	26	2.5	10	7.96	30	22703

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ตะขอแบบทรงแคบ
WIDE FLAT HOOKS



C-1994-D

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุ: แผ่นเหล็กสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS420J2)
- การจัดการผิวหน้า: ชูบникเกล็ดแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ชูบผิวเชิงภายหลัง)


Specifications

- Material: Rolled stainless steel plate (SUS420J2)
- Finish: Non-electrolytic nickel plating (followed by tempering)

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	ความกว้างสายรัด (mm) Belt width	L1	L2	L3	L4	W1	W2	t	น้ำหนักที่ทำให้แตกหัก kN Destruction load	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
C-1994-D-1		2D/3D	45	73	40	7	13.5	60	46	4	19.76	190	22704
C-1994-D-3		2D/3D	25	70	34	5	7.5	40	26	2.5	8.40	80	22705

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

วงแหวนตัว D
D-LINGS



C-1994-E

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุ: แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304)
- การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล


Specifications

- Material: Stainless steel bar (SUS304)
- Finish: Gloss barrel polishing

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	ความกว้างสายรัด (mm) Belt width	L	W	φd	น้ำหนักที่ทำให้แตกหัก kN Destruction load	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
C-1994-E-1		2D/3D	45	54	47	30	31.70	50	22706
C-1994-E-3		2D/3D	25	44	27	20	21.90	35	22707

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ตะขอ
HOOKS



C-1994-F

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุ: แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304)
- การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล

Specifications

- Material: Stainless steel bar (SUS304)
- Finish: Gloss barrel polishing

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	ความกว้างสายรัด (mm) Belt width	W	น้ำหนักที่ทำให้แตกหัก kN Destruction load	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
C-1994-F-1		2D/3D	45	47	6.02	110	22708
C-1994-F-3		2D/3D	25	27	5.24	100	22709

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ตัวล็อก
กลอนสลัก/ตัวยึด
อุปกรณ์ยกของ/อุปกรณ์เสริม



C

ตัวล็อก

กลอนสลัก

ที่จับยึดประตู

เช็กล็อก

ตัวควบคุมกลาง

ชิ้นส่วนเกี่ยวกับราว

ที่ล็อกตะแกรง

ตัวยกของสำหรับงานอุตสาหกรรม

ป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้า

ปะเก็น

กรอบหน้าต่างกันน้ำ

ขาข้าง/แหวนยาง

อุปกรณ์เสริม (C)

ชิ้นส่วนเกี่ยวกับรีเลย์และสวิตช์

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตู้แช่

LASHING SYSTEMS

ระบบกลอน