


ハードメタルソー HARD METAL SAW

特注品



ミーリングカッター用ハードメタルソー

Milling Cutter Hard Metal Saw

鋼管製造ラインにおいて造管時の走行切断機で使用されるチップソーです。走行切断は切断時間に制限があるため、高周速・高切込を余儀なくされますが、谷テックではお客様の要望をもとに特別仕様で製作します。新品製作から廃却にいたるまで再研磨を通じて、お客様の切断材、切断仕様に応じて改良を続け、より良い製品を供給しています。再研磨タイプ、スローアウェイタイプともに製作可能です。

TCT saw blade used in pipe mills with flying cut-off machines such as Kusakabe, Nakata, Sumitomo, Mitsubishi, Linsinger and so on. Although flying cut-off machines require high circumference speed and feed speed due to the limited cutting time, TANITEC produces customized saw blades in response to each requirement from our customers. Both of throw-away type and resharpening type are available.

特注品



スタンダード ハードメタルソー

Standard Hard Metal Saw

主に鉄鋼ビレット材、鉄道用レール、シームレスパイプなどの重切削用チップソーです。ご使用の切断機と使用現場の要望に応じて、仕様を決定して製作、納入します。再研磨タイプ、スローアウェイタイプともに製作可能です。

TCT saw blade mainly for cutting billet, rail, seamless pipe and so on. We design and produce it according to the cut-off machine and cutting conditions of each customer. Both of throw-away type and resharpening type are available.

ドライチップソー DRY TIP SAW

在庫品

特注品



ドライカッターおよび鉄工用チップソー切断機に対応します。強靱なロー付けと画期的な刃型、親板形状で高速切断可能。親板は特殊構造の樹脂入りスリットで低騒音。きれいな切断面が得られます。ドライ切断が可能です。

用途 アンクル、チャンネルなどの形鋼、丸角鋼管、ライニング鋼管、鉄板などの各種軽量材、薄肉形材、薄肉パイプなどの自動車部品などの切断

TCT saw blade to be used with Dry Cutter or other cutting machines for metalworking. Strong brazing of carbide tips and unique tooth forms and body design make high-speed and dry (without lubrication) cutting possible. The body has special slots with resin which reduce noise and improve cutting surface.

Application: Angles, channels, round and square pipes, lining pipes, steel plates, thin materials for automobile parts

標準寸法表 Standard sizes

ドライチップソー DRY TIP SAW	外径×厚み×内径×刃数(mm) Diameter × Kerf × Central bore × Number of teeth	適応機種 Machine model
DTS-180	180×1.85×20×36 軟鋼材用、19Hリング付き	新ダイワ: B18N-LA66C/ 日立工機: CD7/ マキタ: 4130/ 育良精機: IS-CTC-180
DTS-305	305×2.2×25.4×60 軟鋼材用	谷テック: TDC-305/ 日立工機: CD12F/ リョービ: TSC305A/ モトユキ: M305A/ ミタチ: MSC305/ ユニカ: MSC305/ 新ダイワ: LA305C/ マキター LC1200
	305×2.2×25.4×80 ステンレス軽量材薄肉用	
DTS-355	※355×2.2×25.4×90 軟鋼材用(ステンレス軽量材薄肉対応)	谷テック: TDC355P, TDC-355N/ モトユキ: M355A ミタチ: MSC355/ リョービ: TSC355
	※355×2.2×25.4×72 軟鋼材用(ステンレス軽量材厚肉対応)	
	※355×2.2×25.4×60 軟鋼材用(ステンレス軽量材極厚対応)	
	※355×2.2×25.4×66 軟鋼材用	
DTS-405	※405×2.5×31.75×80 軟鋼材用	谷テック: TDC-405A ミタチ: MSC405
	405×2.5×40×80 軟鋼材用	
DTS-560	※560×3.5×50×100 軟鋼材用	谷テック: TDC-560

※印は低騒音チップソーです。 ※Noise reducing type