


平行ピン A種 (m6)



単位mm

呼び径		4	5	6						
d	基本寸法	4	5	6						
	寸法差	A種 +0.012 m6 +0.004								
	表面アラサ	0.8a								
a	約	0.5	0.63	0.8						
c	約	0.63	0.8	1.2						
材質		S45C-Q	S45C-A	SUS303	S45C-Q	S45C-A	SUS303	S45C-Q	S45C-A	SUS303
長さ L	5			※						
	6		○	○			○			
	8	○	○	○		○	○		○	○
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	※	○	○
	14		○	○	○	○	○	※	○	○
	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16		○	○	○	○	○	○	○	○
	18		○	○	○	○	○	○	※	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	22		○	○	○		○		○	○
	24									○
	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	28		○	○	○		※	○		○
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32	※	○	○	○	※	※	○		○
	35	○	○	○	○	※	○	○	※	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	45		○	○	○	※	○	○	※	※
	50		○	○	○	○	○	○	○	○
55						※	○		○	
60			○			○	○		○	
65									※	
70									○	
80									※	
100									※	

注意 1. ○は製造可能で在庫ありのもの、※は製造可能で在庫のないものを示します。
 2. 製品には、硬質(S45C-Q)、軟質(SUS303, S45C-A)の二種類があり材質はそれぞれ限定されます。
 3. 表以外の寸法及び材質等の特注にも応じます。

品名 コード	163…A種・硬質	材質 コード	61…S45C-Q (硬質)	品番 (規格品コード) 呼称法
	164…A種・軟質		55…SUS303 (軟質) 60…S45C-A (軟質)	
表面 コード	01…生地	硬度	硬質 S45C-Q HV255以上 軟質 SUS303 HV208以上 S45C-A HV125以上	例: 硬質(S45C-Q)4×8 ①⑥③⑥①① — ④①①⑧① 品名 表面 材質 呼び径 長さ