


VRT形 ミニチュアタイプ(ベースタップタイプ)



呼び形番	主要寸法					テーブル面寸法							
	黙 ストローク	幅 W ± 0.1	高さ M ± 0.1	長さ L	質量 g	テーブル取付タップ位置				$n_1 \times F_1$	B_1	D_1	G_1
						B	$n \times F$	G	S				
VRT 1025	12	20	8	25	23	14	1×18	3.5	M2.6	1×10	12.4	4.1	7.5
VRT 1035	18			35	32		1×28	3.5		2×10			
VRT 1045	25			45	42		1×20	12.5		3×10			
VRT 1055	32			55	52		1×30	12.5		4×10			
VRT 1065	40			65	62		2×20	12.5		5×10			
VRT 1075	45			75	72		1×30	22.5		6×10			
VRT 1085	50			85	82	2×30	12.5	7×10					
VRT 2035	18	30	12	35	78	22	1×28	3.5	M3	1×15	20	6	10
VRT 2050	30			50	113		1×43	3.5		2×15			
VRT 2065	40			65	147		1×30	17.5		3×15			
VRT 2080	50			80	184		1×45	17.5		4×15			
VRT 2095	60			95	220		2×30	17.5		5×15			
VRT 2110	70			110	257		1×45	32.5		6×15			
VRT 2125	80			125	290	2×45	17.5	7×15					
VRT 3055	30	40	16	55	229	30	1×40	7.5	M4	1×25	28.4	7.5	15
VRT 3080	45			80	336		1×65	7.5		2×25			
VRT 3105	60			105	442		1×50	27.5		3×25			
VRT 3130	75			130	551		1×75	27.5		4×25			
VRT 3155	90			155	657		2×50	27.5		5×25			
VRT 3180	105			180	766		1×75	52.5		6×25			
VRT 3205	130			205	871	2×75	27.5	7×25					

注)耐食性に優れたオールステンレス鋼製も製作します。

(例)VRT 2035 M

└────────── ステンレス鋼製記号