


POS形(おねじ付きタイプ)



呼び形番	外形寸法			ねじ S ₁ JIS 2級	ホルダ	
	長さ L	径 D	幅 B ₁ 0 -0.1		B ±0.1	L ₁
POS 5	41	16	8	M5×0.8	6	33
POS 6	45	18	9	M6×1	6.75	36
POS 8	53	22	12	M8×1.25	9	42
POS 10	61	26	14	M10×1.5	10.5	48
POS 12	69	30	16	M12×1.75	12	54
POS 14	77	34	19	M14×2	13.5	60
POS 16	85	38	21	M16×2	15	66
POS 18	93	42	23	M18×1.5	16.5	72
POS 20	101	46	25	M20×1.5	18	78
POS 22	109	50	28	M22×1.5	20	84
POS 25	124	60	31	M24×2	22	94
POS 30	145	70	37	M30×2	25	110

【材質】

ホルダ :S35C(クロメート処理)
 球面内輪 :SUJ2 HRC58以上
 (硬質クロムめっき処理
 ただし内輪内径は処理なし)
 ブッシュ :特殊銅合金

【軸とのめあい】

使用条件	軸の寸法許容差
普通荷重	h7
方向不定荷重	p6

呼び形番の構成例

POS10 L
 ↓
 呼び形番
 ↓
 左ねじ