


ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鑄鉄ウェハー形ゴムシート

JIS B 2032適合

10L2-N-U<sub>EL</sub> (SCS 13Aジスク・NBRシート)

結露対策ヨーク付



単位：mm

呼び径	d	L	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	S	D <sub>1</sub>	操作機 型番	質量 (kg)
50 <sup>A</sup>	50	43	220	67	17	181	40	36	64	135	110	No.1	2.7
65	65	46	228	75	165	189							3.0
80	80	46	248	91	185	209							3.8
100	100	52	258	101	195	219							4.2
125	125	56	286	127	223	247	51		170	170	No.2	6.4	
150	150	56	298	139	235	259						7.7	
200	197	60	409	169	332	364						15.0	
250	247	68	477	219	400	432	63	60	91	250	250	No.3	29.3
300	296	78	502	244	425	457						No.3	37.3


- (1) JIS 5K/10Kフランジ共用型です。  
 (2) 下記内容をご確認ください。  
 ・圧力 - 温度基準...40頁  
 ・消防認定品...28~32頁

センターハンドル式 10K(5K共用)球状黒鉛鑄鉄ウェハー形ゴムシート

JIS B 2032適合品

10L3-N-U (SCS 13Aジスク・NBRシート)

10L3-N-UE (SCS 13Aジスク・EPDMシート)



単位：mm

呼び径	d	L	H	H <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	操作機 型番	質量 (kg)
50 <sup>A</sup>	50	43	271	67	110	VG1	4.2
65	65	46	279	75			4.6
80	80	46	297	91			5.2
100	100	52	307	101			5.5
125	125	56	341	127	170	VG2	7.8
150	150	56	353	139	200		10
200	197	60	397	169	20		
250	247	68	453	219	310	VG2	33
300	296	78	497	244			41