

## エアーマイクログラインダー (精密研削用)

 チャック内径  $\phi 3$ mm

**No. GT-MG75S**

 チャック内径  $\phi 3$ mm

**No. GT-MG75SAR (ソフトグリップ)**
 OP コレットチャック( $\phi 2.35$ mm, $\phi 1/8$ ")

 チャック内径  $\phi 3$ mm

**No. GT-MG55SR (エルゴグリップ)**

 チャック内径  $\phi 3$ mm

**No. GT-MG55SAR (ソフトグリップ)**
 OP コレットチャック( $\phi 2.35$ mm, $\phi 1/8$ ")

 チャック内径  $\phi 3$ mm

**No. GT-MG55S/MG55SB (逆回転タイプ)**

 チャック内径  $\phi 6$ mm

**No. GT-MG35SAR (ソフトグリップ)**
 OP コレットチャック( $\phi 3$ mm, $\phi 1/4$ ", $\phi 1/8$ ")

 チャック内径  $\phi 6$ mm

**No. GT-MG25S**
 OP コレットチャック( $\phi 3$ mm, $\phi 1/4$ ", $\phi 1/8$ ")

 チャック内径  $\phi 3$ mm

**No. GT-MG35-12CC (ソフトグリップ)**
 OP コレットチャック( $\phi 2.35$ mm, $\phi 1/8$ ")

 OP コーナーアタッチメント

**No. GT-MG25-12CF** (25,000回転/平滑研削・研磨用)  
**No. GT-MG25-12CC** (25,000回転/精密研削用)

品番 No.	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	ホース継手	使用エアースホース内径 (mm)	本体全長 (mm)	フレーム直径 (mm)	重量 (g)	チャック内径 ( $\phi$ mm)	付属品		
									固定ハンドル	スパナ	オイル
GT-MG75S	75,000	0.16	Rc1/4	6.35	170	18.5	190	3	●	H9	●
GT-MG75SAR	75,000	0.16	Rc1/4	6.35	156	20.9	180	3	-	H5,H9	●
GT-MG55S	55,000	0.16	Rc1/4	6.35	163	17.5	180	3	●	H9	●
GT-MG55SB	55,000	0.16	Rc1/4	6.35	163	17.5	180	3	●	H9	●
GT-MG55SR	55,000	0.16	Rc1/4	6.35	180	20.0	220	3	●	H9	●
GT-MG55SAR	55,000	0.245	Rc1/4	6.35	178	24.5	260	3	-	H5,H9	●
GT-MG35SAR	35,000	0.285	Rc1/4	6.35	182	29.5	435	6	-	H11,H13	●
GT-MG25S	25,000	0.175	Rc1/4	6.35	198	30.0	600	6	-	H11,H13	●
GT-MG35-12CC	35,000	0.25	Rc1/4	6.35	183	24.5	305	3	-	H5,H9	●
GT-MG35-12CR	35,000	0.16	Rc1/4	6.35	151	20.0	160	3	-	H5,H9	●

・使用空気圧力...0.6MPa ・全長...付属品・排気ホース分は含まれません ・重量...付属品は含まれません ・吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。

・GT-MG55S, MG55SR, MG75Sにつきましては、2.35mm用のコレットシャフト付タイプも用意しております。

 OP お客様にて交換可能です

 OP 当社工場で取付します