

エアインパクトレンチ シングルハンマー

普通ボルト径 >> **6~8mm**




No. **GT-S650** 9.5
取付 (リティナーリング式)



No. **GT-P6II**
No. **GT-P6II Z** (消音タイプ)
取付 (リティナーリング式) 9.5



No. **GT-S600C** 9.5
取付 (ピンロック式)



普通ボルト径 >> **8~10mm**



No. **GT-P8II**
No. **GT-P8II Z** (消音タイプ)
取付 (リティナーリング式) 12.7

普通ボルト径 >> **14mm**



No. **GT-C1400** 12.7 PAT.P.
取付 (リティナーリング式)



軽量&低反動で作業負荷を軽減します。

普通ボルト径 >> **14mm**



No. **GT-P12**
No. **GT-P12 Z** (消音タイプ)
取付 (リティナーリング式) 12.7



No. **GT-1400P** 12.7
取付 (リティナーリング式)


普通ボルト径 >> **16mm**




No. **GT-P14J**
No. **GT-P14J Z** (消音タイプ)
取付 (リティナーリング式) 12.7



No. **GT-P14JL** 12.7
取付 (リティナーリング式)



No. **GT-1600P** 12.7
取付 (リティナーリング式)



No. **GT-1600PL** 12.7
取付 (リティナーリング式)

品番 No.	能力 (mm) 普通ボルト径	実用トルク範囲 (参考) (N·m)	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース継手	使用エアース 内径 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	付属品	
GT-S650	6~8	49~121.6	7,500	0.35	Rc1/4	6.35	210	1.3	コンセント	L型レンチ
GT-P6II (Z)	6~8	49~121.6	8,500 (Z) 7,500	0.38	Rc1/4	6.35	146	1.43	BPB-2	H4
GT-S600C	6~8	25~47	7,300	0.35	Rc1/4	6.35	255	1.87	BPB-2	H4
GT-P8II (Z)	8~10	49~259.8	7,500 (Z) 7,200	0.4	Rc1/4	6.35	166	1.89	BPB-2	H4
GT-P12 (Z)	12~14	49~294.1	7,500 (Z) 7,300	0.4	Rc1/4	6.35	185	2.3	BPB-2	H4
GT-1400P	12~14	49~294.1	7,000	0.35	Rc1/4	6.35	182	2.25	BPB-2	H4
GT-C1400	14	49~220	4,500	0.3	Rc1/4	6.35	277	2.8	BPB-2	H4, H5
GT-P14J (Z)	14~16	75~323.6	6,500 (Z) 6,300	0.42	Rc1/4	6.35	197	2.95	BPB-2	H5
GT-P14JL	14~16	75~323.6	6,500	0.42	Rc1/4	6.35	226	3.0	BPB-2	H5
GT-1600P	14~16	75~308.9	6,700	0.36	Rc1/4	6.35	196	2.7	BPB-2	H5
GT-1600PL	14~16	75~308.9	6,700	0.36	Rc1/4	6.35	224	2.8	BPB-2	H5

・使用空気圧力…0.6MPa ・全長・重量…付属品は含まれません ・能力・実用トルクは、参考目安表示です 使用条件、状況によって変わります

作業工具

ビット・ソケット

空気工具

静電気対策品