

# エアインパクトレンチ ダブルハンマー



普通ボルト径 >> **5~6mm**



No. **GT-S6MLRB** 9.5

取付 (ピンロック式)

オイルエクストラシリーズ



普通ボルト径 >> **6~8mm**



No. **GT-P60XW** 9.5

取付 (ピンロック式)  
消音装置付/後方排気



No. **GT-S60XW** 9.5

取付 (ピンロック式)  
消音装置付/後方排気



普通ボルト径 >> **6~8mm**



No. **GT-S65W** 9.5

取付 (ピンロック式)



No. **GT-P65W** 9.5

取付 (ピンロック式)



No. **GT-S70WK** 9.5


取付 (ピンロック式)  
後方排気/消音装置付



No. **GT-S60CW** 9.5

取付 (ピンロック式)

コーナー部サイズ



普通ボルト径 >> **8~10mm**



No. **GT-P80W** 12.7

取付 (ピンロック式)



普通ボルト径 >> **10~12mm**



No. **GT-W100P II** 12.7

取付 (ピンロック式)



普通ボルト径 >> **12~16mm**



No. **GT-P14W** 12.7

取付 (ピンロック式)



普通ボルト径 >> **20mm**



No. **GT-S20RW** 19

取付 (ピンロック式)

品番 No.	能力(mm) 普通ボルト径	実用トルク範囲 (参考) (N·m)	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	ホース継手	使用エアホース 内径(mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	付属品	ソケット	コンセント	L型レンチ
GT-S6MLRB	5~6	10~39	8,500	0.25	G1/4	6.35	200	1.1	-	対辺10	BPN-2F	-
GT-P60XW	6~8	49~116.8	7,500	0.38	Rc1/4	6.35	169.4	1.1	-	-	BPB-2	-
GT-S60XW	6~8	49~116.8	7,500	0.38	Rc1/4	6.35	192	1.0	-	-	BPB-2	-
GT-P65W	6~8	49~121.6	8,500	0.38	Rc1/4	6.35	146	1.43	対辺10	BPB-2	H4	
GT-S65W	6~8	49~121.6	7,500	0.35	Rc1/4	6.35	210	1.3	対辺10	BPB-2	H4	
GT-S70WK	6~8	85~176.5	7,000	0.39	Rc1/4	6.35	231	1.3	-	BPB-2	H4	
GT-S60CW	6~8	25~47	7,300	0.35	Rc1/4	6.35	255	1.87	対辺10	BPB-2	H4	
GT-P80W	8~10	49~259.8	7,500	0.4	Rc1/4	6.35	164	1.89	対辺14	BPB-2	H4	
GT-W100P II	10~12	49~323.6	6,200	0.39	Rc1/4	6.35	196	2.42	対辺19	BPB-2	H4	
GT-P14W	12~16	49~421.6	6,400	0.47	Rc1/4	9.5	200	3.2	対辺22	BPB-2	H5	
GT-S20RW	20	75~610	4,800	0.9	Rc3/8	9.5	300	5.4	-	BPB-3	H5	

・使用空気圧力…0.6MPa ・全長・重量…付属品は含みません ・能力・実用トルクは、参考目安表示です 使用条件、状況によって変わります

・P60XW S60XWについては  
回転部作動油 VG-10、衝撃部作動油 VG-32 付き