

交換用部品規格

□ 交換用 TC3スリーブセット

交換部品	品番	適合トココネクタ	梱包単位	価格
			個	円/個
	TC3- 9-RSS	TC3-B 9-R3/8	20	
	TC3-12-RSS	TC3-B12-R1/2	20	
	TC3-15-RSS	TC3-B15-R1/2	20	
	TC3-19-RSS	TC3-B19-R3/4	10	
	TC3-25-RSS	TC3-B25-R1	10	

※ 材質 / スリーブ (ポリアセタール樹脂)、ゴムパッキン (NBR)

□ 交換用 TC6ゴムキャップ

	TC6-32-G	TC6-B32-R1-1/4	4	
	TC6-38-G	TC6-B38-R1-1/2	4	
	TC6-50-G	TC6-B50-R2	2	

※ 材質 / NBR

□ 交換用 TC6クランプセット

	TC6-32-CBSS	TC6-B32-R1-1/4	1	
	TC6-38-CBSS	TC6-B38-R1-1/2	1	
	TC6-50-CBSS	TC6-B50-R2	1	

※ 材質 / クランプ (SCS14 (SUS316相当))、スペーサ、ワッシャ (50サイズのみ) (ポリアセタール)、ボルト (SUSXM7 (SUS304相当))、ボルトネジ部の潤滑剤 (NSF " H1 " 登録グリース)

□ 交換用 TC3-PBスリーブ

	TC3-PB 9-S	TC3-PB 9-R3/8	10	
	TC3-PB12-S	TC3-PB12-R1/2	10	
	TC3-PB15-S	TC3-PB15-R1/2	10	
	TC3-PB19-S	TC3-PB19-R3/4	10	
	TC3-PB25-S	TC3-PB25-R1	10	

※ 材質 / スリーブ (ポリアセタール樹脂)

□ 交換用 TCSBスリーブセット

	TCSB- 9-RSS	TCSB- 9-R3/8	20	
	TCSB-12-RSS	TCSB-12-R1/2	20	
	TCSB-15-RSS	TCSB-15-R1/2	20	
	TCSB-19-RSS	TCSB-19-R3/4	10	
	TCSB-25-RSS	TCSB-25-R1	10	

※ 材質 / スリーブ (ポリアセタール樹脂)、ゴムパッキン (NBR)