


# デッキ専用ビス

硬質デッキ材にも下穴なしで簡単に打ち込める!

汎用ねじ

特定の建材  
工法用のねじ



屋根・板金  
役物施工用

機械用連結ねじ

軽鉄・コンクリート  
ALC・その他用



デッキビス用 角ビット

タッピング  
木ねじ

## ステンレスSUS305J1 デッキ専用ビス

商品コード	仕様	サイズ (mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
		d×L1 (L2)	D				
MDP6055	生地	6.0×55 (32)	10	100	10	3,400	53704 6
MDP6065		6.0×65 (32)	10			4,000	53705 3
MDP6075		6.0×75 (35)	10			4,500	53706 0
MDP6090		6.0×90 (42)	10			5,800	53707 7
MDB6055	ブロンズ	6.0×55 (32)	10	100	10	3,700	53700 8
MDB6065		6.0×65 (32)	10			4,300	53701 5
MDB6075		6.0×75 (35)	10			4,900	53702 2
MDB6090		6.0×90 (42)	10			6,400	53703 9

※四角No.3ビットをご使用ください。

※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。

特長

### 高強度プロ用

- ねじ切れ、頭とび、ビット穴破損、さびの発生を軽減!
- ねじ部先端と中間部の特殊形状により楽な打ち込みを実現
- ねじ頭がデッキ材によく沈む特殊フレキを採用!

### 楽に打つために!

- 一気に頭部まで打ち込まず、ねじ山部分までで止めるか、インパクトドライバーを逆転させ1センチほど抜き、切り粉を取り除き再度打ち込んでください。
- イペ材、ジャラ材、ポンゴシ材の超硬質材の場合は、高トルクのインパクトドライバーをお勧めします。(推奨トルク値 196N・m)

## ステンレスSUS305J1 デッキ専用スレンダービス

商品コード	仕様	サイズ (mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
		d×L1 (L2)	D				
DK5535B	ブロンズ	5.5×35 (32)	9.5	100	10	2,600	54384 9
DK5545B		5.5×45 (32)	9.5			2,800	53841 8
DK5555B		5.5×55 (32)	9.5			3,000	53842 5
DK5565B		5.5×65 (32)	9.5			3,500	53843 2
DK5575B		5.5×75 (32)	9.5			4,000	53844 9
DK5590B		5.5×90 (32)	9.5			5,200	53845 6

※超硬質材には下穴が必要です。

※四角No.3ビットをご使用ください。

## デッキビス用 角ビット

商品コード	品番	容量	価格(円)	JANコード 49 03768
DSQ365B	SQ-3X65	1パック=2本	400/パック	53836 4

※本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。

※板割れしやすい材料や座堀のケバが気になる場合はあらかじめ表層材に下穴、座堀をしてください。(下穴径4.5 ~ 5.0mm)