


サイドカッターアーバー(NT)



材質 : SCM435

硬度 : HRC50~55

社内規格にて製作



呼び	テーパNo.	d	L	G
SCA-NT30(W·M)-25.4-L	NT30	25.4	50, 75, 100, 150	1/2W 又はM12
-31.75-L		31.75	50, 75	
SCA-NT40(U·M)-25.4-L	NT40	25.4	50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600	5/8U 又はM16
-31.75-L		31.75	100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600	
SCA-NT50(U·M)-25.4-L	NT50	25.4	50, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700	1"U 又はM24
-31.75-L		31.75	50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700	
-38.1-L		38.1	100, 200, 400, 500, 600, 700	
※ SCA-MT3-25.4-L	MT 3	25.4	100	M12
※ -31.75-L		31.75		
※ SCA-MT4-25.4-L	MT 4	25.4		M16
※ -31.75-L		31.75		
※ SCA-MT5-25.4-L	MT 5	25.4		M20
※ -31.75-L		31.75		

ご注文時は、**本体のみ**又は**カラー付**をご指定下さい。

カラー付は、L寸法に応じた各種カラーとキーが本体にセットされた状態となります。