




## 正面フライスカッターアーバー(MT・BS)



呼び	MT No.	使用カッター	d	l	L
※ FMA-MT3 - 2"	MT3	2"	22.225	17	118
※ - 3"		3"	25.4	22	120
※ - 4"		4"	31.75	30	132
※ FMA-MT4 - 2"	MT4	2"	22.225	17	141
※ - 3"		3"	25.4	22	146
※ - 4"		4"	31.75	30	155
※ - 5"		5"	38.1	34	159
※ - 6"		6"	50.8	35	164
※ FMA-MT5 - 3"	MT5	3"	25.4	22	193
※ - 4"		4"	31.75	30	202
※ - 5"		5"	38.1	34	210
※ - 6"		6"	50.8	35	211
※ - 8"		8" 以上	47.625	38	219
※ FMA-MT6 - 5"	MT6	5"	38.1	34	272
※ - 6"		6"	50.8	35	273
※ - 8"		8" 以上	47.625	38	281

MT5, MT6はタング付になります。(コッター孔加工品あり)

MTのミリ目及びCT45シャンク、一部在庫有ります。お問い合わせ下さい。

呼び	BS No.	使用カッター	d	l	L
※ FMA-BS 7 - 2"	BS7	2"	22.225	17	134
※ - 3"		3"	25.4	22	137
※ - 4"		4"	31.75	30	145
※ FMA-BS 9 - 3"	BS9	3"	25.4	22	152
※ - 4"		4"	31.75	30	160
※ - 5"		5"	38.1	34	165
※ - 6"		6"	50.8	35	
※ FMA-BS10 - 3"	BS10	3"	25.4	22	200
※ - 4"		4"	31.75	30	208
※ - 5"		5"	38.1	34	213
※ - 6"		6"	50.8	35	
※ FMA-BS11 - 4"	BS11	4"	31.75	30	235
※ - 5"		5"	38.1	34	240
※ - 6"		6"	50.8	35	