

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	Ds	K	ℓk

# N-CT-PO

超硬ポイントタップ  
仕様特長






■アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のポイントタップです。

## 被削材と推奨タッピング速度

アルミ圧延材 Wrought aluminum	アルミ合金鋳物 Aluminum alloy castings
<b>10~20</b> (m/min)	<b>10~20</b> (m/min)

\*アイコンについてはP28参照



品区: 1L

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
メートルねじ用												
<b>M3 × 0.5</b>	P3	PCNR3.0G	5P	46	11	-	4	3.2	6	3	1	¥ 11,900*
<b>M4 × 0.7</b>	P3	PCNR4.0I	5P	52	13	-	5	4	7	3	1	¥ 12,500*
<b>M5 × 0.8</b>	P3	PCNR5.0K	5P	60	16	-	5.5	4.5	7	3	1	¥ 13,300*
<b>M6 × 1</b>	P3	PCNR6.0M	5P	62	19	-	6	4.5	7	3	2	¥ 14,300*
<b>M8 × 1.25</b>	P3	PCNR8.0N	5P	70	22	-	6.2	5	8	3	3	¥ 18,500*
<b>M10 × 1.5</b>	P4	PCNS0100	5P	75	24	-	7	5.5	8	3	3	¥ 25,300*
<b>M12 × 1.75</b>	P4	PCNS012P	5P	82	30	-	8.5	6.5	9	3	3	¥ 33,500*

スパイラル  
（正り穴用）

スパイラル  
（通り穴用）

ポイント  
（通り穴用）

タハンド  
プド

超硬  
ブ

タロー  
プル

特殊ねじ  
簡易検査  
ツール

タ管用  
ブ

カヘリ  
タカ  
ール

ダイ  
ス

セン  
タル  
タ  
ノ  
穴  
工  
具