

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	$\ell$	$\ell_g$	Ds	K	$\ell_k$

# SP-NPT

アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形  
仕様特長




■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップです。

## 被削材と推奨タッピング速度

低炭素鋼  
Low carbon steels  
~5  
(m/min)

\*アイコンについてはP28参照



品区：1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	$\ell$ (mm)	$\ell_g$ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	$\ell_k$ (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
アメリカ管用テーパねじ用													
NPT 1/16-27	ANSI G	SNPT01L	2.5P	7.770	54	17	12	8	6	9	3	1	¥ 5,790*
NPT 1/8-27	ANSI G	SNPT02L	2.5P	10.117	55	19	12.05	8	6	9	3	2	¥ 5,790*
NPT 1/4-18	ANSI G	SNPT040	2.5P	13.426	62	28	17.45	11	9	12	3	2	¥ 8,210*
NPT 3/8-18	ANSI G	SNPT060	2.5P	16.866	65	28	17.65	14	11	14	3	2	¥ 13,600*
NPT 1/2-14	ANSI G	SNPT08Q	2.5P	20.980	80	35	22.85	18	14	17	4	2	¥ 22,200*
NPT 3/4-14	ANSI G	SNPT12Q	2.5P	26.325	85	35	22.95	23	17	20	4	2	¥ 37,000*
NPT 1-11.5	ANSI G	SNPT16T	2.5P	32.934	95	45	27.4	26	21	24	4	2	¥ 68,400*

スパイラル  
タップ  
(止り穴用)

スパイラル  
タップ  
(通り穴用)

ポイント  
タップ  
(通り穴用)

ハンド  
プロド

超硬  
タップ

タロー  
ツール

特殊ねじ  
タッピング  
ツール  
簡易検査

管用  
タップ

カヘリ  
タカ  
ール

ダイス

センタ  
ルタ  
工  
具