

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_g	Ds	K	ℓ_k

INT-NPT

アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形

仕様特長




■ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにしたタップで特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘り材料のねじ加工に適したタップです。



被削材と推奨タッピング速度



*アイコンについてはP28参照



品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の 基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_g (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	形状	メーカー希望 小売価格
アメリカ管用テーパねじ用													
NPT 1/16-27	ANSI G	TINPT01L	3P	7.770	54	17	12	8	6	9	3	1	¥ 6,780*
NPT 1/8-27	ANSI G	TINPT02L	3P	10.117	55	19	12.05	8	6	9	5	2	¥ 6,780*
NPT 1/4-18	ANSI G	TINPT040	3P	13.426	62	28	17.45	11	9	12	5	2	¥ 9,600*
NPT 3/8-18	ANSI G	TINPT060	3P	16.866	65	28	17.65	14	11	14	5	2	¥ 15,900*
NPT 1/2-14	ANSI G	TINPT08Q	3P	20.980	80	35	22.85	18	14	17	5	2	¥ 26,000*
NPT 3/4-14	ANSI G	TINPT12Q	3P	26.325	85	35	22.95	23	17	20	5	2	¥ 43,400*
NPT 1 -11.5	ANSI G	TINPT16T	3P	32.934	95	45	27.4	26	21	24	5	2	¥ 80,200*
NPT 1 1/4-11.5	ANSI G	TINPT20T	3P	41.689	105	45	28.1	32	26	30	5	2	¥123,000*
NPT 1 1/2-11.5	ANSI G	TINPT24T	3P	47.760	110	45	28.4	38	29	32	7	2	¥171,000*
NPT 2 -11.5	ANSI G	TINPT32T	3P	59.797	120	50	28	46	35	38	7	2	¥271,000*

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハンド
タップ

超硬
タップ

ロー
ツール

特殊ねじ
タップ
簡易検査
ツール

管用
タップ

ハ
ット
カ
ール

ダイ
ス

セン
タル
ノ
工具