

WHEEL BRUSHES · STEEL WIRE PLATING

ホイールブラシ・鋼線メッキ

サイズ Size(mm) 外径×穴径×厚み×金具径×毛丈	タイプ Type	品番 NO.	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1個単価)		
32×10×13×20×6	鋼線メッキ φ0.25	BPKMF1	1個	8,000	1,050		
38×10×13×20×9		BPKMF2					
50×10×13×25×12.5		BPKMF3					
65×10×13×32×16.5		BPKMF4					
75×10×13×38×18.5		BPKMF5		6,000	1,120		
100×10×13×38×31		BPKMF6			1,280		
50×12.7×13×25×12.5		BPKMF7		8,000	1,050		
65×12.7×13×32×16.5		BPKMF8					
75×12.7×13×38×18.5		BPKMF9		6,000	1,280		
100×12.7×13×38×31		BPKMF10					
100×9.53×19×55×22.5		BKMF1				5,000	2,330
100×12.7×19×55×22.5		BKMF2					
100×15.88×19×55×22.5		BKMF3					
125×9.53×19×77×24		BKMF4		4,300	3,200		
125×12.7×19×77×24		BKMF5					
125×15.88×19×77×24		BKMF6					
150×12.7×25×90×30	BKMF7	4,300	3,200				
150×15.88×25×90×30	BKMF8						
150×19.05×25×90×30	BKMF9						
150×25.4×25×90×30	BKMF10	3,600	4,400				
200×15.88×25×100×50	BKMF11						
200×19.05×25×100×50	BKMF12						
200×25.4×25×100×50	BKMF13						
250×19.05×25×125×62.5	BKMF14	3,000	6,380				
250×25.4×25×125×62.5	BKMF15						
300×25.4×32×150×75	BKMF16	2,400	8,140				



その他機械用

ベルト
グラインダー用

オービタル
サンダー用

切断機用

ミニ
ディスク用

両頭
グラインダー用

ヘアライン
サンダー用

ダイヤモンド
ホイール

その他
電動機械

その他
エアーツール

マンドレール

WHEEL BRUSHES · BRASS

ホイールブラシ・真鍮

サイズ Size(mm) 外径×穴径×厚み×金具径×毛丈	タイプ Type	品番 NO.	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1個単価)
32×10×13×20×6	真鍮 φ0.15	BPMC33	1個	8,000	1,500
38×10×13×20×9		BPMC34			
50×10×13×25×12.5		BPMC35			
65×10×13×32×16.5		BPMC36			
75×10×13×38×18.5		BPMC37		6,000	1,840
100×12.7×19×50×25		BMF301			3,520
125×12.7×19×65×30		BMF303		8,000	4,440
150×12.7×25×75×37.5		BMF304			
200×15.88×25×100×50		BMF308		4,500	9,590
250×19.05×25×125×62.5		BMF311			
300×25.4×32×150×75		BMF313		3,000	16,000

