


絶縁カバー付スリーブ (標準サイズ)



- 電線範囲 : 0.14 ~ 150 mm² (AWG 26 ~ 300MCM)
- 耐熱温度 : 105°C
- 材質 : 銅 (スズめっき) / ポリプロピレン
- 適合規格 : DIN46228 part4

型式 (mm ² /L1)	AWG	L2	D1	D2	S1	S2	カラー	梱包	品番
H0.25/10	24	6.0	0.8	1.8	0.15	0.25	●ライトブルー	500	9025740000
H0.25/12	24	8.0	0.8	1.8	0.15	0.25	●ライトブルー	500	9025760000
H0.34/10	22	6.0	0.8	2.0	0.15	0.25	●ターコイズ	500	9025750000
H0.34/12	22	8.0	0.8	2.0	0.15	0.25	●ターコイズ	500	9025770000
H0.5/12	20	6.0	1.0	2.6	0.15	0.25	●オレンジ	500	0409500000
H0.5/14	20	8.0	1.0	2.6	0.15	0.25	●オレンジ	500	0690700000
H0.5/16	20	10.0	1.0	2.6	0.15	0.25	●オレンジ	500	9025870000
H0.75/12	18	6.0	1.2	2.8	0.15	0.25	○ホワイト	500	0409600000
H0.75/14	18	8.0	1.2	2.8	0.15	0.25	○ホワイト	500	0462900000
H0.75/16	18	10.0	1.2	2.8	0.15	0.25	○ホワイト	500	9025860000
H0.75/18	18	12.0	1.2	2.8	0.15	0.25	○ホワイト	500	9025910000
H1.0/12	17	6.0	1.4	3.0	0.15	0.25	●イエロー	500	0409700000
H1.0/14	17	8.0	1.4	3.0	0.15	0.25	●イエロー	500	0463000000
H1.0/16	17	10.0	1.4	3.0	0.15	0.25	●イエロー	500	9025950000
H1.0/18	17	12.0	1.4	3.0	0.15	0.25	●イエロー	500	9025930000
H1.5/14	16	8.0	1.7	3.5	0.15	0.25	●レッド	500	0463100000
H1.5/16	16	10.0	1.7	3.5	0.15	0.25	●レッド	500	0635100000
H1.5/24	16	18.0	1.7	3.5	0.15	0.25	●レッド	500	0565600000
H2.5/15D	14	8.0	2.2	4.2	0.15	0.25	●ブルー	500	9019160000
H2.5/19D	14	12.0	2.2	4.2	0.15	0.25	●ブルー	500	9019170000
H2.5/25D	14	18.0	2.2	4.2	0.15	0.25	●ブルー	500	9019180000
H4.0/18D	12	10.0	2.8	4.8	0.2	0.3	●グレー	500	9019190000
H4.0/20D	12	12.0	2.8	4.8	0.2	0.3	●グレー	500	9019200000
H4.0/26D	12	18.0	2.8	4.8	0.2	0.3	●グレー	100	9019210000
H6.0/20	10	12.0	3.5	6.3	0.2	0.3	●ブラック	100	0533500000
H6.0/26	10	18.0	3.5	6.3	0.2	0.3	●ブラック	100	0565700000
H10.0/22	7	12.0	4.5	7.6	0.2	0.4	●アイボリー	100	0534200000
H10.0/28	7	18.0	4.5	7.6	0.2	0.4	●アイボリー	100	0565800000
H16.0/22	6	12.0	5.8	8.8	0.2	0.4	●グリーン	100	0565900000
H16.0/28	6	18.0	5.8	8.8	0.2	0.4	●グリーン	100	0566000000
H25.0/30	3	16.0	7.3	11.2	0.2	0.4	●ブラウン	50	0317000000
H25.0/36	3	22.0	7.3	11.2	0.2	0.4	●ブラウン	50	0317100000
H35.0/30	2	16.0	8.3	12.7	0.2	0.4	●ベージュ	50	0317200000
H35.0/39	2	25.0	8.3	12.7	0.2	0.4	●ベージュ	50	0317300000
H50.0/36	1	20.0	10.3	15.0	0.3	0.5	●オリーブ	50	0444200000
H70.0/37	2/0	21.0	12.7	16.0	0.35	0.6	●イエロー	25	9028200000
H95.0/44	3/0	25.0	14.7	18.0	0.35	0.6	●レッド	25	9028210000
H120.0/50	4/0	30.0	16.5	21.0	0.5	0.7	●ブルー	25	9028220000
H150.0/54	300MCM	32.0	18.5	23.5	0.5	0.75	●イエロー	25	9028230000


絶縁カバー付スリーブ (特殊サイズ)

型式 (mm ² /L1)	AWG	L2	D1	D2	S1	S2	カラー	梱包	品番
H0.34/11S	22	6.0	0.8	2.6	0.15	0.40	●ターコイズ	500	9204090000
H0.5/14S	20	8.0	1.0	2.9	0.15	0.25	●オレンジ	500	9004560000
H0.5/14DS	20	8.0	1.0	2.9	0.15	0.25	○ホワイト	500	9004590000
H0.5/16DS	20	10.0	1.0	2.9	0.15	0.25	○ホワイト	500	9020910000
H0.5/16S	20	10.0	1.0	2.9	0.15	0.25	●オレンジ	500	9202900000
H0.75/14S	18	8.0	1.2	3.4	0.15	0.25	○ホワイト	500	9025960000
H0.75/14DS	18	8.0	1.2	3.4	0.15	0.25	○ホワイト	500	9028580000
H0.75/14TS	18	8.0	1.2	3.4	0.15	0.25	●ライトブルー	500	9018550000
H0.75/15S	18	9.0	1.2	2.8	0.15	0.25	○ホワイト	500	9204240000
H1.0/14S	17	8.0	1.4	3.5	0.15	0.25	●イエロー	500	9025970000
H1.0/14DS	17	8.0	1.4	3.5	0.15	0.25	●レッド	500	9018560000
H1.5/12S	16	6.0	1.7	3.5	0.15	0.25	●レッド	500	9025690000
H1.5/14S	16	8.0	1.7	3.9	0.15	0.25	●レッド	500	9025980000
H1.5/14DS	16	8.0	1.7	3.9	0.15	0.25	●ブラック	500	9025240000
H2.5/12DS	14	6.0	2.2	4.2	0.15	0.25	●ブルー	500	9028490000
H2.5/12TS	14	6.0	2.2	4.2	0.15	0.25	●グレー	500	9036200000
H2.5/14S	14	8.0	2.2	4.0	0.15	0.25	●ブルー	500	1333100000
H2.5/14TS	14	8.0	2.2	4.0	0.15	0.25	●グレー	500	9426770000
H2.5/16DS	14	10.0	2.2	4.2	0.15	0.25	●ブルー	500	9036220000
H4.0/20D	12	12.0	2.8	4.7	0.20	0.50	●グレー	500	9203630000
H10.0/22	7	12.0	4.5	7.1	0.20	0.60	●アイボリー	100	9203620000

●本カタログに記載される製品の仕様等は予告なく変更になる場合がございます。

●本カタログ発刊後に行われた仕様変更や記載内容の変更等については弊社Web サイト (www.weidmuller.co.jp) でご確認ください。

2本接続用絶縁カバー付スリーブ



- 電線範囲 : 0.5 ~ 16 mm² 2本 (AWG 20 ~ 6 2本)
- 耐熱温度 : 105°C
- 材質 : 銅 (スズめっき) / ポリプロピレン
- 適合規格 : DIN46228 part4

型式 (mm ² /L1)	AWG	L2	D1	S1	S2	A	B	カラー	梱包	品番
H0.5/14	20	8.0	1.4	0.15	0.3	5.0	3.0	●オレンジ	500	9037200000
H0.5/16	20	10.0	1.4	0.15	0.3	5.0	3.0	●オレンジ	500	9037210000
H0.5/18	20	12.0	1.4	0.15	0.3	5.0	3.0	●オレンジ	500	9037220000
H0.75/14	18	8.0	1.7	0.15	0.3	5.5	3.0	○ホワイト	500	9037230000
H0.75/16	18	10.0	1.7	0.15	0.3	5.5	3.0	○ホワイト	500	9037240000
H0.75/19S	18	12.0	1.4	0.15	0.3	5.5	3.0	○ホワイト	500	9202820000
H0.75/24	18	18.0	1.7	0.15	0.3	5.5	3.0	○ホワイト	500	9037250000
H1.0/15	17	8.0	2.0	0.15	0.3	5.8	3.2	●イエロー	500	9037260000
H1.0/15S	17	8.0	2.2	0.15	0.3	5.8	3.2	●イエロー	500	9018690000
H1.0/19	17	12.0	2.0	0.15	0.3	5.8	3.2	●イエロー	500	9037270000
H1.0/25	17	18.0	2.0	0.15	0.3	5.8	3.2	●イエロー	500	9037280000
H1.5/16	16	8.2	2.2	0.15	0.3	6.5	3.6	●レッド	500	9037290000
H1.5/20	16	12.0	2.2	0.15	0.3	6.5	3.6	●レッド	500	9037300000
H1.5/26	16	18.0	2.2	0.15	0.3	6.5	3.6	●レッド	100	9037310000
H2.5/19D	14	10.0	2.8	0.15	0.4	8.0	4.5	●ブルー	500	9037500000
H2.5/21D	14	12.0	2.8	0.15	0.4	8.0	4.5	●ブルー	100	9037510000
H2.5/27D	14	18.0	2.8	0.15	0.4	8.0	4.5	●ブルー	100	9037520000
H4.0/22D	12	12.0	3.5	0.2	0.5	9.0	5.2	●グレー	100	9037530000
H4.0/28D	12	18.0	3.5	0.2	0.5	9.0	5.2	●グレー	100	9037540000
H6.0/23	10	12.0	4.5	0.2	0.5	11.4	6.2	●ブラック	100	9037320000
H6.0/29	10	18.0	4.5	0.2	0.5	11.4	6.2	●ブラック	100	9037330000
H10.0/24S	7	12.0	6.5	0.2	0.5	13.4	7.6	●アイボリー	100	9018860000
H10.0/24	7	12.0	5.8	0.2	0.5	13.4	7.6	●アイボリー	100	9037340000
H10.0/30	7	18.0	5.8	0.2	0.5	13.4	7.6	●アイボリー	100	9037350000
H10.0/30S	7	18.0	6.5	0.2	0.5	13.4	7.6	●アイボリー	100	9018870000
H16.0/29	6	16.0	8.3	0.3	0.6	17.2	9.5	●グリーン	50	9037360000
H16.0/38	6	25.0	8.3	0.3	0.6	17.2	9.5	●グリーン	50	9037370000



図4 標準梱包仕様



図6 アソート仕様



図5 小分けパック仕様

ワイドミュラーのフェールールは、通常の梱包仕様のほか、小分けのパック仕様もございます (図5参照)。また、数種類のフェールールが少量づつセットになったアソートタイプもございます (図6参照)。詳しくはお問い合わせください。

日本ワイドミュラー株式会社

We look forward to sharing ideas with you - Let's connect
Weidmüller - Partner of Industrial Connectivity

www.weidmuller.co.jp

お問い合わせ先

本社営業部

http:// www.weidmuller.co.jp Mail: info@weidmuller.co.jp

TEL: (03)-6711-5301 FAX: (03)-6711-5330