


# プルスタッド

## プルスタッド(JBS規格) (MAS規格)



単位：mm

型番	$\alpha$	D1	D2	D3	D4	Gネジ	L1	L2	L3	スパナ掛り巾
※ 15PB	45°	10	6.5	4	7	M6×1	28	17	13.5	8
15P -1	75°	10	6.5	5	7	M6×1	26	15	11.5	8
-2	90°									
20P -1	75°	12	8.5	6	8.5	M8×1.25	31.5	17.5	13.5	10
-2	90°									
S20R -1	75°	14	8.5	7	9.5	M8×1.25	34.5	20.5	16	10
-2	90°									
25P -1	75°	12	8.5	7	10	M8×1.25	34	20	15.5	10
-2	90°									
P30T -1	45°	16.5	12.5	7	11	M12×1.75	43	23	18	13
-2	60°									
P35T -1	45°	20	12.5	8.5	13	M12×1.75	48	28	22.5	17
-2	60°									
P40T -1	45°	23	17	10	15	M16×2	60	35	28	19
-2	60°									
P50T -1	45°	38	25	17	23	M24×3	85	45	35	30
-2	60°									


◆プルスタッドの形状はJIS規格及びMAS規格に依り製作しております。上記以外の特殊サイズも製作致します。

※ブラザー仕様です

付属品

## プルスタッド(中心穴付)

センタスルー型マシニングセンタ専用のプルスタッドです。



単位：mm

型番	$\alpha$	D1	D2	D3	D4	d1	Gネジ	L1	L2	L3	スパナ掛り巾
P40T -1C	45°	23	17	10	15	4	M16×2	60	35	28	19
-2C	60°										
P50T -1C	45°	38	25	17	23	5	M24×3	85	45	35	30
-2C	60°										