

全長	食付き+完全ねじ部の長さ	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	lt	l	ln	ls	Ds	K	lk

LS-SU-S-SP

ロングシャンクステンレス鋼用ショートスパイラルタップ

仕様特長






■加工硬化が著しく粘り材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なロングシャンクステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。深めのねじ加工も可能です。

被削材と推奨タッピング速度

高炭素鋼 High carbon steels	ステンレス鋼 Stainless steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

*アイコンについてはP28参照



品区: 1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	lt (mm)	l (mm)	ln (mm)	ls (mm)	Ds (mm)	K (mm)	lk (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格	
メートルねじ用															
M3 × 0.5	P1	SY3.0GPGEXES	2.5P	100	5	9	28	40	4	3.2	6	2	1	¥ 3,700*	
M4 × 0.7	P2	SY4.0IQGEXES	2.5P	100	7	11	31	40	5	4	7	3	1	¥ 3,370*	
		SY4.0IQGEXGS		150										¥ 6,430*	
M5 × 0.8	P2	SY5.0KQGEXES	2.5P	100	9	13	38	40	5.5	4.5	7	3	1	¥ 2,970*	
		SY5.0KQGEXGS		150										¥ 5,030*	
M6 × 1	P2	SY6.0MQGEXES	2.5P	100	11	15	45	40	6	4.5	7	3	1	¥ 2,540*	
		SY6.0MQGEXGS		150										¥ 4,470*	
M8 × 1.25	P2	SY8.0NQGEXES	2.5P	100	-	12	-	50	6.2	5	8	3	2	¥ 3,260*	
		SY8.0NQGEXGS		150										¥ 5,550*	
		SY8.0NQGEXKS		200										¥ 8,250*	
M10 × 1.5	P2	SY0100QGEXES	2.5P	100	-	13	-	50	7	5.5	8	3	2	¥ 3,960*	
		SY0100QGEXGS		150										¥ 6,480*	
		SY0100QGEXKS		200										¥ 9,020*	
M10 × 1.25	P2	SY010NQGEXGS	2.5P	150	-	13	-	50	7	5.5	8	3	2	¥ 6,480*	
		SY012PQGEXES		100										¥ 4,860*	
M12 × 1.75	P2	SY012PQGEXGS	2.5P	150	-	15	-	50	8.5	6.5	9	3	2	¥ 8,120*	
		SY012PQGEXKS		200										¥ 11,200*	
		SY0120QGEXGS		150										¥ 8,120*	
M12 × 1.5	P2	SY0120QGEXKS	2.5P	200	-	15	-	50	8.5	6.5	9	3	2	¥ 11,200*	
		SY012NQGEXGS		150										¥ 8,120*	
M12 × 1.25	P2	SY012NQGEXKS	2.5P	200	-	15	-	50	8.5	6.5	9	3	2	¥ 11,200*	
		SY014QQGEXGS		150										¥ 10,200*	
M14 × 2	P2	SY014QQGEXGS	2.5P	150	-	18	-	60	10.5	8	11	3	2	¥ 10,200*	
M14 × 1.5	P2	SY0140QGEXGS	2.5P	150	-	14	-	60	10.5	8	11	3	2	¥ 10,200*	

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

タ
ハ
ン
プ
ド

超
硬
タ
ツ
プ

タ
ロ
ツ
プ
ル

特殊
ねじ
タ
ツ
プ
簡
易
検
査
ツ
ー
ル

管
用
タ
ツ
プ

カ
ッ
タ
カ
ル
タ
ル

ダ
イス

セン
タ
ル
タ
具
ノ
具