

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ <sub>n</sub>	ℓ <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	K	ℓ <sub>k</sub>

# LS-PO-K

ロングシャンクネック付ポイントタップ  
仕様特長




■長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能なロングシャンクポイントタップです。

## 被削材と推奨タッピング速度

中炭素鋼  
Medium carbon steels  
**5~10**  
(m/min)

\*アイコンについてはP28参照



品区: 1E

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	ℓ <sub>s</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
メートルねじ用													
M3 × 0.5	P2	PY3.0GQFEBE	4.5P	100	9	28	40	4	3.2	6	3	1	¥ 3,130*
		PY3.0GQFEBF		120									¥ 3,790*
		PY3.0GQFEBG		150									¥ 5,870*
M4 × 0.7	P2	PY4.0IQFEBE	4.5P	100	11	31	40	5	4	7	3	1	¥ 2,850*
		PY4.0IQFEBF		120									¥ 3,510*
		PY4.0IQFEBG		150									¥ 5,440*
M5 × 0.8	P2	PY5.0KQFEBE	4.5P	100	13	38	40	5.5	4.5	7	3	1	¥ 2,490*
		PY5.0KQFEBF		120									¥ 3,120*
		PY5.0KQFEBG		150									¥ 4,230*
M6 × 1	P2	PY6.0MQFEBE	4.5P	100	15	45	40	6	4.5	7	3	1	¥ 2,140*
		PY6.0MQFEBF		120									¥ 2,730*
		PY6.0MQFEBG		150									¥ 3,760*

スパイラル  
タップ用  
(止り穴用)

スパイラル  
タップ用  
(通り穴用)

ポイント  
タップ用  
(通り穴用)

タ  
ハン  
プド

超  
硬  
プ

タ  
ロ  
ー  
プ  
ル

特殊ねじ  
簡易検査  
ツール

管  
用  
プ

カ  
ヘ  
リ  
タ  
カ  
ル

ダ  
イ  
ス

セン  
タル  
タ  
工  
具