

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	Ds	K	ℓk

N-CT LA

軽合金用超硬ハンドタップ
仕様特長




■アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産品のねじ加工に適した超硬タップです。

被削材と推奨タッピング速度


アルミ合金鋳物 Aluminum alloy castings	亜鉛合金鋳物 Zinc alloy castings
10~20 (m/min)	10~20 (m/min)

*アイコンについてはP28参照


TYPE:1



TYPE:2



TYPE:3



品区: 1L

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
メートルねじ用												
M1.4 × 0.3	P3	TCNR1.4C3A	3P	34	7	-	3	2.5	5	3	1	¥ 14,000*
		TCNR1.4C1A	1.5P									
M1.6 × 0.35	P3	TCNR1.6D3A	3P	36	8	-	3	2.5	5	3	1	¥ 12,400*
		TCNR1.6D1A	1.5P									
M1.7 × 0.35	P3	TCNR1.7D3A	3P	36	8	-	3	2.5	5	3	1	¥ 12,400*
		TCNR1.7D1A	1.5P									
M2 × 0.4	P3	TCNR2.0E3A	3P	40	8	-	3	2.5	5	3	1	¥ 11,300
		TCNR2.0E1A	1.5P									
M2.2 × 0.45	P3	TCNR2.2F3A	3P	42	9.5	-	3	2.5	5	3	1	¥ 10,900*
		TCNR2.2F1A	1.5P									
M2.3 × 0.4	P3	TCNR2.3E3A	3P	42	8	-	3	2.5	5	3	1	¥ 10,900*
		TCNR2.3E1A	1.5P									
M2.5 × 0.45	P3	TCNR2.5F3A	3P	44	9.5	-	3	2.5	5	3	1	¥ 10,800*
		TCNR2.5F1A	1.5P									
M2.6 × 0.45	P3	TCNR2.6F3A	3P	44	9.5	-	3	2.5	5	3	1	¥ 10,800*
		TCNR2.6F1A	1.5P									
M3 × 0.5	P3	TCNR3.0G3A	3P	46	11	-	4	3.2	6	3	1	¥ 10,400
		TCNR3.0G1A	1.5P									
M3.5 × 0.6	P3	TCNR3.5H3A	3P	48	11	-	4	3.2	6	3	1	¥ 11,000*
		TCNR3.5H1A	1.5P									
M4 × 0.7	P3	TCNR4.0I3A	3P	52	13	-	5	4	7	3	1	¥ 11,000
		TCNR4.0I1A	1.5P									

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハンド
タップ

超硬
タップ

タ
ロー
プル

特殊ねじ
タップ
簡易検査ツール

管
タップ

カ
ッタ
カ
ール

ダイ
ス

セン
タル
ノ
具