

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	$\ell$	$\ell n$	Ds	K	$\ell k$

# N-CT-SP

## 超硬スパイラルタップ

### 仕様特長




■アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のスパイラルタップです。

### 被削材と推奨タッピング速度


アルミ圧延材 Wrought aluminum	アルミ合金鋳物 Aluminum alloy castings	亜鉛合金鋳物 Zinc alloy castings
10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)

\*アイコンについてはP28参照


#### TYPE:1



#### TYPE:2



#### TYPE:3



品区: 1L

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	$\ell$ (mm)	$\ell n$ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	$\ell k$ (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
メートルねじ用												
M3 × 0.5	P3	SY3.0GRKWB	2.5P	46	11	-	4	3.2	6	3	1	¥ 12,400*
M4 × 0.7	P3	SY4.0IRKWB	2.5P	52	13	-	5	4	7	3	1	¥ 13,000*
M5 × 0.8	P3	SY5.0KRKWB	2.5P	60	16	-	5.5	4.5	7	3	1	¥ 13,700*
M6 × 1	P3	SY6.0MRKWB	2.5P	62	19	-	6	4.5	7	3	2	¥ 14,900*
M8 × 1.25	P3	SY8.0NRKWB	2.5P	70	22	-	6.2	5	8	3	3	¥ 19,200*
M10 × 1.5	P3	SY0100RKWB	2.5P	75	24	-	7	5.5	8	3	3	¥ 26,900*
M10 × 1.25	P3	SY010NRKWB	2.5P	75	22	-	7	5.5	8	3	3	¥ 26,900*
M12 × 1.75	P4	SY012PSKWB	2.5P	82	30	-	8.5	6.5	9	3	3	¥ 35,400*
M12 × 1.5	P4	SY012OSKWB	2.5P	82	24	-	8.5	6.5	9	3	3	¥ 35,400*
M12 × 1.25	P4	SY012NSKWB	2.5P	80	22	-	8.5	6.5	9	3	3	¥ 35,400*
M14 × 2	P4	SY014QSKWB	2.5P	88	30	-	10.5	8	11	3	3	¥ 47,500*
M14 × 1.5	P4	SY014OSKWB	2.5P	88	24	-	10.5	8	11	3	3	¥ 47,500*
M16 × 2	P4	SY016QSKWB	2.5P	95	30	-	12.5	10	13	3	3	¥ 62,200*
M16 × 1.5	P4	SY016OSKWB	2.5P	95	24	-	12.5	10	13	3	3	¥ 62,200*
M18 × 2.5	P4	SY018RSKWB	2.5P	100	35	-	14	11	14	4	3	¥ 67,000*
M18 × 1.5	P4	SY018OSKWB	2.5P	95	24	-	14	11	14	4	3	¥ 67,000*
M20 × 2.5	P4	SY020RSKWB	2.5P	105	35	-	15	12	15	4	3	¥ 84,000*
M20 × 1.5	P4	SY020OSKWB	2.5P	95	24	-	15	12	15	4	3	¥ 84,000*

スパイラル  
タップ  
(止り穴用)

スパイラル  
タップ  
(通り穴用)

ポイント  
タップ  
(通り穴用)

タ  
ハ  
ン  
ド

超  
硬  
タ  
ッ  
プ

タ  
ロ  
ッ  
プ

特殊  
ねじ  
タップ  
検査  
ツール

管  
用  
タ  
ッ  
プ

カ  
ッ  
タ  
カ  
ル

ダ  
イス

セン  
タル  
ノ  
ズ  
工  
具