

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

LS-SP-S-NPT

ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形

仕様特長




■管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。

被削材と推奨タッピング速度

低炭素鋼
Low carbon steels
~5
(m/min)

*アイコンについてはP28参照



品区：1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
アメリカ管用テーパねじ用													
NPT 1/8-27	ANSI G	SSNPT02LL10	2.5P	10.117	100	16.5	10.5	8	6	9	3	1	¥ 10,300*
NPT 1/4-18	ANSI G	SSNPT040L15	2.5P	13.426	150	19.5	12.5	11	9	12	3	1	¥ 19,300*
NPT 3/8-18	ANSI G	SSNPT060L15	2.5P	16.866	150	21	14	14	11	14	3	1	¥ 31,900*
NPT 1/2-14	ANSI G	SSNPT08QL15	2.5P	20.980	150	27	17	18	14	17	4	1	¥ 37,800*
NPT 3/4-14	ANSI G	SSNPT12QL15	2.5P	26.325	150	29	19	23	17	20	4	1	¥ 59,200*

スパイラル
タップ
(正り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハンド
プロド

超硬
タップ

タロー
ツール

特殊ねじ
簡単検査
ツール

管用
タップ

カヘリ
タカ
ール

ダイ
ス

セン
タル
タ
工
具