

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

INT-S-NPT

アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形

仕様特長




■ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘り材料のねじ加工に適したタップです。



被削材と推奨タッピング速度

ステンレス鋼
Stainless steels
~5
(m/min)

*アイコンについてはP28参照



品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の 基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	形状	メーカー希望 小売価格
アメリカ管用テーパねじ用													
NPT 1/16-27	ANSI G	TISNT01L	3P	7.770	54	14	10.1	8	6	9	3	1	¥ 6,780*
NPT 1/8-27	ANSI G	TISNT02L	3P	10.117	55	16.5	10.5	8	6	9	5	2	¥ 6,780*
NPT 1/4-18	ANSI G	TISNT040	3P	13.426	62	19.5	12.5	11	9	12	5	2	¥ 9,600*
NPT 3/8-18	ANSI G	TISNT060	3P	16.866	65	21	14	14	11	14	5	2	¥ 15,900*
NPT 1/2-14	ANSI G	TISNT08Q	3P	20.980	80	27	17	18	14	17	5	2	¥ 26,000*
NPT 3/4-14	ANSI G	TISNT12Q	3P	26.325	85	29	19	23	17	20	5	2	¥ 43,400*
NPT 1-11.5	ANSI G	TISNT16T	3P	32.934	95	35	22	26	21	24	5	2	¥ 80,200*
NPT 1 1/4-11.5	ANSI G	TISNT20T	3P	41.689	105	37.5	24.5	32	26	30	5	2	¥123,000*
NPT 1 1/2-11.5	ANSI G	TISNT24T	3P	47.760	110	38.5	25.5	38	29	32	7	2	¥171,000*
NPT 2-11.5	ANSI G	TISNT32T	3P	59.797	120	42.5	27.5	46	35	38	7	2	¥271,000*

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハンド
タップ

超硬
タップ

ロー
タップ

特殊ねじ
タップ
簡易検査ツール

管用
タップ

ヘリ
カール

ダイス

センタ
ノ工具