

全長	ねじ部の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	$\ell$	Ds	K	$\ell_k$

# NPS

アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ  
仕様特長




■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用平行ねじ用ハンドタップです。

## 被削材と推奨タッピング速度



\*アイコンについてはP28参照



品区：1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	$\ell$ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	$\ell_k$ (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
アメリカ管用平行ねじ用												
NPS 1/16-27	ANSI G	TNPS01L	5P	7.770	54	17	8	6	9	4	1	¥ 3,740*
NPS 1/8-27	ANSI G	TNPS02L	5P	10.117	55	19	8	6	9	4	2	¥ 3,740*
NPS 1/4-18	ANSI G	TNPS040	5P	13.426	62	28	11	9	12	4	2	¥ 5,480*
NPS 3/8-18	ANSI G	TNPS060	5P	16.866	65	28	14	11	14	4	2	¥ 9,080*
NPS 1/2-14	ANSI G	TNPS08Q	5P	20.980	80	35	18	14	17	4	2	¥ 14,500*
NPS 3/4-14	ANSI G	TNPS12Q	5P	26.325	85	35	23	17	20	4	2	¥ 24,100*
NPS 1 -11.5	ANSI G	TNPS16T	5P	32.934	95	45	26	21	24	5	2	¥ 45,000*
NPS 1 1/4-11.5	ANSI G	TNPS20T	5P	41.689	105	45	32	26	30	5	2	¥ 69,100*
NPS 1 1/2-11.5	ANSI G	TNPS24T	5P	47.760	110	45	38	29	32	6	2	¥ 97,600*
NPS 2 -11.5	ANSI G	TNPS32T	5P	59.797	120	50	46	35	38	6	2	¥163,000*

スパイラル  
タップ  
(止り穴用)

スパイラル  
タップ  
(通り穴用)

ポイント  
タップ  
(通り穴用)

ハンド  
タップ

超硬  
タップ

ロー  
タップ

特殊ねじ  
タップ  
簡易検査ツール

管用  
タップ

ハ  
タ  
カ  
ル

ダイ  
ス

セン  
タル  
ノ  
工具