



RESINOID PRECISION CUTTING WHETSTONE THIN TYPE

レジノイド精密極薄切断砥石



砥粒

GC…綠色炭化珪素


納期 約1ヶ月

用途	サイズ Size(mm) A×B	穴径 (mm) C	砥粒	粒度 Grit	結合度	品番 NO.	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥	
チタン 樹脂 ベークライト 岩石 エポキシガラス 石英 水晶 硬質ガラス セラミックス 非鉄材一般	150×0.3	25.4	GC	#150	N	RCA-GCN1	100枚	6,300	1,600	
	150×0.5					RCA-GCN2			1,280	
	150×1					RCA-GCN3			1,180	
	255×1.2	RCA-GCN4				3,700	2,350			
	305×1.2	RCA-GCN5				3,100	2,850			
	150×0.5	31.75			L	RCA-GCL1	100枚	6,300	1,280	
	150×0.5					RCA-GCH1				
	205×0.8				P	RCA-GCP1	50枚	4,500	1,650	
	205×0.8				N	RCA-GCN6				
	205×0.8				L	RCA-GCL2				
	230×1				25.4	L	RCA-GCL3	50枚	4,100	1,980
	230×1	H					RCA-GCH2			
	230×1	H					RCA-GCH3			
ステンレス 非鉄金属一般 タングステン 金銀等貴金属	150×0.3	25.4	GC	#320	P	RCA-GCP2	100枚	6,300	1,600	
	150×0.5				R	RCA-GCR1			1,280	
	150×0.5	#400		L	RCA-GCL3	50枚	4,500	1,850		
	205×0.8			R	RCA-GCR2					
	205×0.7			L	RCA-GCL4					
	230×1	#320		R	RCA-GCR3	50枚	4,100	2,150		

RESINOID DIAMOND PRECISION CUTTING WHETSTONE THIN TYPE

レジノイドダイヤモンド極薄切断砥石

- セラミック、ガラス、石英等の切断に。
- 超硬や高度焼入鋼にご使用ください。



用途	サイズ Size(mm) A×B	穴径 (mm) C	粒度 Grit	品番 NO.	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥
超硬合金、半導体 タングステン、ガラス フェライト、センダスト セラミックス等	150×0.5	25.4	#140	RCD-D1	1枚	6,300	18,600
	160×0.7			RCD-D2		5,900	24,500
	180×0.6			RCD-D3		5,300	34,500
	205×0.7			RCD-D4		4,500	42,900
	230×0.8			RCD-D5		4,100	57,500

その他機械用

ベルト
グラインダー
用

オービタル
サンダー用

切断機用

ミニ
ディスク用

両頭
グラインダー
用

ヘアライン
サンダー用

ダイヤモンド
ホイール

その他
電動機械

その他
エアーツール

マンドレル