

STEEL WIRE BEVEL BRUSHES

# 鋼線ベベルブラシ

●冷間引延により硬度をアップ。



サイズ Size (mm)				品番 NO.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1個単価)
外径	ネジ径	金具径	線種 Material				
85	M10×P1.5	63	鋼線 φ0.3	13	1個	12,000	1,800
105	M16×P2	70		23		9,500	2,610
135		83		30		8,000	3,070
165		100		38		7,500	4,560



STEEL WIRE PLATING BEVEL BRUSHES

# 鋼線メッキベベルブラシ

●硬鋼線を真鍮メッキした毛材です。 ●研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。



サイズ Size (mm)				品番 NO.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1個単価)
外径	ネジ径	金具径	線種 Material				
85	M10×P1.5	63	鋼線メッキ φ0.25	13	1個	12,000	1,580
105	M16×P2	70		23		9,500	2,580
135		83		30		8,000	3,210
165		100		38		7,500	4,610



STEEL WIRE TWIST BEVEL BRUSHES

# 鋼線ヒネリベベルブラシ

●冷間引延により硬度をアップ。 ●強靱なヒネリタイプ。



サイズ Size (mm)				品番 NO.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1個単価)
外径	ネジ径	金具径	線種 Material				
100	M10×P1.5	63	鋼線 φ0.5	25	1個	12,000	5,820
125	M16×P2	70		30		9,500	7,170
135		83		30		8,000	7,820
165		100		40		7,500	9,260



STAINLESS STEEL BEVEL BRUSHES

# ステンレスベベルブラシ

●耐酸性・耐アルカリ性に優れています。 ●耐熱性に優れています。



サイズ Size (mm)				品番 NO.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1個単価)
外径	ネジ径	金具径	線種 Material				
85	M10×P1.5	63	SUS φ0.3	13	1個	12,000	3,120
105	M16×P2	70		23		9,500	4,280
135		83		30		8,000	5,160
165		100		38		7,500	7,820

